

PHILIPS

Reflektorska od 60
W, R63 E27

LED

2700 K

345 lm

15.000 h

Mogućnost prigušivanja



8718699773830



Izdržljivo LED svjetlo s usmjerenim svijetlim snopom

Ova LED žarulja s usmjerenim svjetlom pruža usmjereni snop toplog, bijelog svjetla i odlična je zamjena za tradicionalne reflektorske žarulje.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Istinska topla bijela svjetlost slična klasičnoj žarulji

Istaknute znač.

Topla bijela svjetlost poput klasične



Ova žarulja ima temperaturu boje 2700 K pa pruža topao ugodaj savršen za opuštanje. Ovo svjetlo od 2700 K idealno je za kućnu rasvjetu

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Reflektor usmjerenog snopa
- Utičnica: E27
- Vrste stakla: Prozirna
- Mogućnost prigušivanja: Samo s određenim prigušivačima
- Završna obrada žarulje: Prozirna

Dimenzije žarulje

- Visina: 10,2 cm
- Širina: 6,3 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 345 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 827 | CCT of 2700K

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne značajke: Prigušivo

Druge značajke

- Učinkovitost: 76 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8718699773830
- EOC: 871869977383000
- Naziv proizvoda: LED CLA 60W R63 E27 WW 36D RF D SRT4

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.7
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 4,5 W
- Ekvivalentna snaga: 60 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 10,2 cm

Nazivne vrijednosti

- Nazivni vršni intenzitet: 620 cd

8718699773830

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 397591

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod:
8718699773830
- Neto težina: 0,09 kg
- Bruto težina: 0,13 kg
- Visina: 14,6 cm
- Dužina: 7 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:
2024-12-05
Verzija: 0.182

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com