

PHILIPS

Reflektorska od 35
W, MR16 GU5.3

LED

2200 – 2700 K

345 lm

25.000 h

Mogućnost prigušivanja



8718699773991



Odgovarajuća rasvjeta za dojmljive trenutke

Philipsove WarmGlow LED svjetiljke pružaju sasvim novi doživljaj prigušene LED rasvjete, omogućujući prigušivanje rasvjete do toplih tonova tradicionalnih svjetiljki. Tako možete prijeći s funkcionalne rasvjete na rasvjetu koja pruža osjećaj dobrodošlice i ugone.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Istinska topla bijela svjetlost slična klasičnoj žarulji

Istaknute znač.

Topla bijela svjetlost poput klasične

Ova žarulja ima temperaturu boje 2700 K pa pruža topao ugodaj savršen za opuštanje. Idealno je za kućnu rasvjetu

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Reflektor usmjerenog snopa
- Utičnica: GU5.3
- Vrste stakla: Prozirna
- Mogućnost prigušivanja: Samo s određenim prigušivačima
- Završna obrada žarulje: Prozirna

Dimenzije žarulje

- Visina: 4,5 cm
- Širina: 5,1 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 25.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2200–2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 345 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 822–827 | tunable warm white

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne značajke: Prigušivo, Topli sjaj

Druge značajke

- Učinkovitost: 69 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8718699773991
- EOC: 871869977399100
- Naziv proizvoda: LED 35W GU5.3 WW 12V 36D WGD SRT4

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.7
- Napon: 12V AC electronic V
- Snaga: 5 W
- Ekvivalentna snaga: 35 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): G

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 4,45 cm

Nazivne vrijednosti

- Nazivni vršni intenzitet: 600 cd

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50–60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 391900

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699773991
- Neto težina: 0,05 kg
- Bruto težina: 0,07 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 5,3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:
2024-11-28
Verzija: 0.182

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com