

PHILIPS

Kapsula od 60 W,
G9

LED

2700 K

570 lm

15.000 h



8718699774073



Toplo bijelo svjetlo uz iznimnu kvalitetu svjetla

Philipsove reflektorske LED svjetiljke su kao stvorene za vaše osnovne potrebe rasvjete: pružaju toplinu poput halogenskih svjetala, a nude performanse karakteristične za LED tehnologiju.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Istinska topla bijela svjetlost slična klasičnoj žarulji

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima halogenih žarulja oblika kapsule

Odaberite održivo rješenje

- Cijevi dugog vijeka trajanja – do 15 godina
- Bolje za vaš novčanik i planet

Istaknute znač.

Topla bijela svjetlost poput klasične



Ova žarulja ima temperaturu boje 2700 K pa pruža topao ugođaj savršen za opuštanje. Ovo svjetlo od 2700 K idealno je za kućnu rasvjetu

Zamjenjuje halogene žarulje oblika kapsule



Uz dizajn predivnog oblika i prepoznatljive dimenzije, ovo je suvremena LED kapsula. Savršena održiva zamjena za tradicionalne halogene žarulje oblika kapsule.

Nazivno prosječno trajanje je 15 000 sati



Uz vijek trajanja do 15 000 sati ne morate često mijenjati cijevi te možete uživati u savršenom rasvjetnom rješenju duže od 15 godina.

Ušteda do 90 % energije

LED tehnologija štedi do 90 % energije u usporedbi sa standardnim žaruljama. Stoga sama vraća uloženi novac, godinu za godinom. Osim toga, pomaže u zaštiti okoliša.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa u obliku kapsule
- Utičnica: G9
- Vrste stakla: Prozirna
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Prozirna

Dimenzije žarulje

- Visina: 6 cm
- Širina: 1,9 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 570 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 827 | CCT of 2700K

Razno

- Ugodno za oči: Ne

Druge značajke

- Učinkovitost: 118 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8718699774073
- EOC: 871869977407300
- Naziv proizvoda: LED 60W G9 WW ND SRT6

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.4
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 4,8 W
- Ekvivalentna snaga: 60 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): E

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 6 cm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 397599

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699774073
- Neto težina: 0,01 kg
- Bruto težina: 0,02 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 2,5 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:
2024-11-21
Verzija: 0.108

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.