

PHILIPS

Reflektorska od 80
W, PAR16 GU10

LED

2200 – 2700 K

575 lm

25.000 h

Mogućnost prigušivanja



8718699774097



Odgovarajuća rasvjeta za dojmljive trenutke

Philipsove WarmGlow LED svjetiljke pružaju sasvim novi doživljaj prigušene LED rasvjete, omogućujući prigušivanje rasvjete do toplih tonova tradicionalnih svjetiljki. Tako možete prijeći s funkcionalne rasvjete na rasvjetu koja pruža osjećaj dobrodošlice i ugone.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Istinska topla bijela svjetlost slična klasičnoj žarulji

Svjetlo koje je mnogo više od puke rasvjete

- Mogućnost prigušivanja

Istaknute znač.

Topla bijela svjetlost poput klasične

Ova žarulja ima temperaturu boje 2700 K pa pruža topao ugodaj savršen za opuštanje. Idealno je za kućnu rasvjetu

Mogućnost prigušivanja

Ova žarulja može se koristiti s većinom prekidača za prigušivanje radi kreiranja željenog ugodaja uz ugladeno prigušivanje do 10 % od pune razine

svjetla. Na tablici kompatibilnosti za efekt prigušivanja provjerite može li se prekidač za prigušivanje koristiti s ovom žaruljom.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Reflektor usmjerenog snopa
- Utičnica: GU10
- Vrste stakla: Prozirna
- Mogućnost prigušivanja: Samo s određenim prigušivačima
- Završna obrada žarulje: Prozirna

Dimenzije žarulje

- Visina: 5,6 cm
- Širina: 5 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 25.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 90
- Temperatura boje: 2200-2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 575 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne značajke: Prigušivo, Topli sjaj

Druge značajke

- Učinkovitost: 92 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8718699774097
- EOC: 871869977409700
- Naziv proizvoda: LED CLA 80W GU10 CRI90 WW 36D WGD SRT4

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.88
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 6,2 W
- Ekvivalentna snaga: 80 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 5,6 cm

Nazivne vrijednosti

- Nazivni vršni intenzitet: 950 cd

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 387456

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699774097
- Neto težina: 0,05 kg
- Bruto težina: 0,07 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 5,3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:
2024-12-03
Verzija: 0.183

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com