

# PHILIPS

Reflektorska od 50  
W, PAR16 GU10

LED

4000 K

390 lm

15.000 h



8718699774196



## Razliku čini ono što je unutra

Zahvaljujući predivno oblikovanom dizajnu i prepoznatljivim dimenzijama ovaj LED spot reflektor savršena je održiva zamjena za standardnu halogenu žarulju.

**Vrlo kvalitetno svjetlo**

- Hladno bijelo svjetlo



# Istaknute znač.

## Hladno bijelo svjetlo



Ova žarulja ima temperaturu boje 4000 K pa pruža iznimno hladno, svježe i kristalno bistro svjetlo.

## Specifikacije

### Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Reflektor usmjerenog snopa
- Utičnica: GU10
- Vrste stakla: Prozirna
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Prozirna

### Dimenzije žarulje

- Visina: 5,4 cm
- Širina: 5 cm

### Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

### Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

### Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

### Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 4000 K
- Nominalni svjetlosni tok: 390 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 840 | CCT of 4000K

### Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

### Druge značajke

- Učinkovitost: 84 lm/W

### Podaci o ambalaži

- EAN: 8718699774196
- EOC: 871869977419600
- Naziv proizvoda: LEDClassic 50W GU10 CW 36D RF ND SRT4

### Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 4,6 W
- Ekvivalentna snaga: 50 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

### Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 5,4 cm

### Nazivne vrijednosti

- Nazivni vršni intenzitet: 770 cd

#### Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 391859

#### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699774196
- Neto težina: 0,05 kg
- Bruto težina: 0,07 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 5,3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:  
2025-01-11  
Verzija: 0.92

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)