

# PHILIPS

Reflektorska od 50 W, PAR16 GU10

LED

2200 – 2700 K

345 lm

15.000 h

Mogućnost prigušivanja



8718699774233



## Što više prigušite svjetlo, to je ono toplije.

LED svjetiljke WarmGlow tvrtke Philips omogućuju prigušivanje svakodnevne rasvjete na ugodne tonove klasičnih svjetiljki. Što više prigušujete svjetlo, to je ono toplije. Time se te svjetiljke razlikuju od standardnih LED svjetiljki s mogućnošću prigušivanja, u kojih se prigušivanjem samo smanjuje intenzitet osvjjetljenja. Svjetiljke WarmGlow sada su poboljšane te vrijednost njihova indeksa prikaza boje iznosi 90, što se može usporediti s prirodnim svjetlom, pa vam tako otkrivaju prave boje vašeg doma. Neovisno o tome želite li se uvečer ugodno smjestiti na kauču ili vam je potrebno jarko svjetlo za početak dana, LED svjetiljke WarmGlow tvrtke Philips pružaju svjetlost koja odgovara vašim potrebama.

### Vrlo kvalitetno svjetlo

- Istinska topla bijela svjetlost slična klasičnoj žarulji

### Odaberite održivo rješenje

- Žarulje dugog vijeka trajanja – do 15 godina

### Kreirajte odgovarajuću rasvjetu za svoj dom

- Savršena za naglašenu rasvjetu

### Svjetlo koje je mnogo više od puke rasvjete

- Prigušivanje za topli sjaj

# Istaknute znač.

## Topla bijela svjetlost poput klasične

Ova žarulja ima temperaturu boje 2700 K pa pruža topao ugođaj savršen za opuštanje. Idealno je za kućnu rasvjetu

**Nazivno prosječno trajanje je 15 000 sati**



Uz vijek trajanja do 15 000 sati ne morate često mijenjati žarulje te možete uživati u savršenom rasvjetnom rješenju duže od 15 godina.

## Savršena za naglašenu rasvjetu



Moderna rasvjeta s prepoznatljivim širokim snopom svjetla (36 stupnjeva) – ova LED spot reflektorska žarulja pogodna je i za naglašenu i za generalnu rasvjetu. Može se koristiti u ugradnim rasvjetnim tijelima i svjetiljkama s više žarulja pa je idealna za uporabu u kuhinji, iznad kuhinjskog otoka te u dnevnim boravcima i blagovaonicama.

## Prigušivanje za topli sjaj

Pomoću ove žarulje koja se može prigušiti možete izvršiti prigušivanje od toplog svjetla temperature boje 2200 K do svjetla od 2700 K. Što više prigušite svjetlo, ono postaje toplije.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Reflektor usmjerenog snopa
- Utičnica: GU10
- Vrste stakla: Prozirna
- Mogućnost prigušivanja: Samo s određenim prigušivačima
- Završna obrada žarulje: Prozirna

## Dimenzije žarulje

- Visina: 5,4 cm
- Širina: 5 cm

## Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

## Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 90
- Temperatura boje: 2200–2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 345 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 922-927 | CCT of 2200K–2700K

#### Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne značajke: Prigušivo, Topli sjaj

#### Druge značajke

- Učinkovitost: 90 lm/W

#### Podaci o ambalaži

- EAN: 8718699774233
- EOC: 871869977423300
- Naziv proizvoda: LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D RF WGD1PF12

#### Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.84
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 3,8 W
- Ekvivalentna snaga: 50 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

#### Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 5,4 cm

#### Nazivne vrijednosti

- Nazivni vršni intenzitet: 700 cd

#### Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 387455

#### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699774233
- Neto težina: 0,05 kg
- Bruto težina: 0,07 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 5,3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:  
2025-01-11  
Verzija: 0.227

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrтка Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrтка Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrčke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)