

PHILIPS

Reflektorska od 35
W, MR11 GU10

LED

2700 K

240 lm

25.000 h



8718699775919



Toplo bijelo svjetlo uz iznimnu kvalitetu svjetla

Philipsove reflektorske LED svjetiljke su kao stvorene za vaše osnovne potrebe rasvjete: pružaju toplinu poput halogenskih svjetala, a nude performanse karakteristične za LED tehnologiju.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Istinska topla bijela svjetlost slična klasičnoj žarulji

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima halogenog reflektora

Visokokvalitetno LED svjetlo koje traje desetljećima

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

Istaknute znač.

Topla bijela svjetlost poput klasične



Ova žarulja ima temperaturu boje 2700 K pa pruža topao ugodaj savršen za opuštanje. Ovo svjetlo od 2700 K idealno je za kućnu rasvjetu

Zamjenjuje halogenu spot svjetiljku



Uz dizajn predivnog oblika i prepoznatljive dimenzije ovo je moderni LED reflektor. Savršena održiva zamjena za tradicionalne halogene reflektore.

Dizajnirano za ugodnost vašim očima



Jednostavno je primijetiti kako jako osvijetljenje može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je svjetlo prejako, bliješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvijetliti svoj svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugodaj u vašem domu.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Reflektor usmjerenog snopa
- Utičnica: GU10
- Vrste stakla: Prozirna
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Prozirna

Dimenzije žarulje

- Visina: 5 cm
- Širina: 3,6 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 25.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 240 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 0.5
- Šifra boje: 827 | CCT of 2700K
- Korelirana temperatura boje (Nom): 2700 K
- Svjetlosni tok: 240 lm
- Vrijednost stroboskopskog učinka (SVM): 0,4
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 68 lm/W

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značajke

- Učinkovitost: 68 lm/W
- Sukladno s uredbom RoHS: Da

Podaci o ambalaži

- EAN: 8718699775919
- EOC: 871869977591900
- Naziv proizvoda: MR11 GU10
3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

Snaga

- Faktor snage (razlomak): 0.4

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.4
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 3,5 W
- Ekvivalentna snaga: 35 W
- Potrošnja energije: 3,5 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): G

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 5 cm

Nazivne vrijednosti

- Procijenjeni vijek trajanja: 25.000 sat(i)
- Nazivni vršni intenzitet: 450 cd

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 391893
- Referenca za mjerenje toka: Narrow Cone
- Vrijednost treperenja (PstLM): 1
- Linijska frekvencija: 50 to 60 Hz
- Prigušivo: Ne
- Podnožje pričvrsnog elementa: GU10

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699775919
- Neto težina: 0,03 kg
- Bruto težina: 0,04 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 3,6 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:
2024-11-21
Verzija: 0.114

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrтка Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com