

# PHILIPS

Reflektorska od 50  
W, PAR16 GU10

LED

4000 K

350 lm

15.000 h

Mogućnost prigušivanja



8718699775995



## Svjetlost koja će istaknuti prave boje vašeg doma.

Istaknite prave boje u svojem domu LED žaruljama CRI90 tvrtke Philips i ispunite sobe prirodnim svjetlom. Žarulje čiji je indeks prikaza boje (CRI) bliži vrijednosti 100 mogu se usporediti s prirodnim svjetlom, što vam omogućuje da sveukupno uređenje doma vidite na način na koji ste uvijek željeli. Nemojte se zadovoljiti svjetlima pod kojima boje ne dolaze do pravog izražaja, odlučite se za Philips CRI90 i gledajte kako će vaš dom zasjati pravim bojama.

### **Vrlo kvalitetno svjetlo**

- Hladno bijelo svjetlo

### **Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje**

- Oblik i veličina slični su onima halogene spot reflektorske žarulje
- Oblik i veličina slični su onima linearne halogene

# Istaknute znač.

## Hladno bijelo svjetlo



Ova žarulja ima temperaturu boje 4000 K pa pruža iznimno hladno, svježe i kristalno bistro svjetlo.

## Zamjenjuje halogenu reflektorsku žarulju



Uz dizajn predivnog oblika i prepoznatljive dimenzije, ovo je suvremena LED kapsula. Savršena održiva zamjena za tradicionalne halogene spot reflektorske žarulje.

## Zamjenjuje linearnu halogenu



Uz dizajn predivnog oblika i prepoznatljive dimenzije ovo je standardna moderna LED linearna žarulja. Savršena održiva zamjena za tradicionalne halogene linearne žarulje.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Reflektor usmjerenog snopa
- Utičnica: GU10
- Vrste stakla: Prozirna
- Mogućnost prigušivanja: Da
- Završna obrada žarulje: Prozirna

## Dimenzije žarulje

- Visina: 5,4 cm
- Širina: 5 cm

## Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

## Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 90
- Temperatura boje: 4000 K
- Nominalni svjetlosni tok: 350 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 940 | CCT of 4000K

## Razno

- Dodatne značajke: Prigušivo

## Druge značajke

- Učinkovitost: 87 lm/W

#### Podaci o ambalaži

- EAN: 8718699775995
- EOC: 871869977599501
- Naziv proizvoda: LED CLA 50W GU10 C90 CW 36D RF D PF SRT4

#### Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.84
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 4 W
- Ekvivalentna snaga: 50 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

#### Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 5,4 cm

#### Nazivne vrijednosti

- Nazivni vršni intenzitet: 700 cd

#### Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 391907

#### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699775995
- Neto težina: 0,05 kg
- Bruto težina: 0,07 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 5,3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:  
2024-12-27  
Verzija: 0.193

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)