

# PHILIPS

Stropna svjetiljka  
Dawn od 14 W

Stropne svjetiljke

3000 K

Siva



8718699777371



## Ugodno LED svjetlo koje je blago za vaše oči

LED rasvjetna tijela Philips daju svjetlost koja je dizajnirana za ugodu očiju.

### Jednostavnost doživljaja

- Lako postavljanje

### Svjetlosni efekt

- Ravnomjerna raspodjela svjetlosti

### Vrhunska kvaliteta

- EyeComfort – osvjetljenje koje godi očima
- Jednostavno za čišćenje

### Trajnost

- Dug radni vijek, do 15.000 sati

# Istaknute znač.

## Lako postavljanje

Bez gnjavaže prilikom montiranja. Samo ga fiksirajte ili pričvrstite na zid ili strop i uključite i rasvjetno je tijelo spremno za rad.

## Ravnomjerna raspodjela svjetlosti

Osvjetlite svoje prostorije jednakomjernim i ujednačenim osvjetljenjem.

## Ugodno za oči

Svjetlo loše kvalitete može prouzročiti naprezanje očiju. Budući da mnogo vremena provodimo u zatvorenom prostoru, pravilno osvjetljenje doma danas je važnije no ikad. Naši proizvodi ispitani su u strogim uvjetima na titranje, stroboskopski efekt, bljeskanje, renderiranje boja i efekte prigušivanja kako bi se osiguralo da zadovoljavaju zahtjeve standarda EyeComfort. LED žarulje tvrtke Philips ne samo da pružaju ugodnu rasvjetu, već zadržavaju kvalitetu svjetla tijekom čitavog vijeka trajanja, pružajući konstantnu razinu kvalitete, postojanosti i boje osvjetljenja na vremensko razdoblje dulje od deset godina. Prebacite se na svjetlo koje godi vašim očima, bit će vam zahvalne.

## Jednostavno za čišćenje

Uz materijale koji su glatki i jednostavni za čišćenje vaš će dom od poda do stropa uvijek izgledati privlačno.

## Dug radni vijek, do 15.000 sati

LED tehnologija tvrtke Philips produžuje radni vijek proizvoda do 15.000 sati.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Siva
- Materijal: Metal, Plastika

## Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 15.000

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

### Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

### Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: <2

### Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured, Garaža
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da

### Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 126 mA
- Učinkovitost: 78 lm/W

### Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,52 kg
- Visina: 12 cm
- Dužina: 34 cm
- Širina: 34 cm

### Servis

- Jamstvo: 5 godina

### Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 15.000 sat(i)
- Promjer: 340 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1100
- Boja svjetla: 3000
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- LED: Da
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: I. klasa



Datum izdavanja:  
2024-12-04  
Verzija: 0.389

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)