

PHILIPS

Prozirna žarulja u obliku
svijeće sa žarnom niti od
25 W, B35 E14

LED

2700 K

250 lm

15.000 h



871869977531



Toplo bijelo svjetlo, bez kompromisa po pitanju kvalitete

Prepoznatljivi oblici koje znate i volite. Troše oko 85 % manje energije u odnosu na tradicionalne žarulje zahvaljujući najnovijoj LED tehnologiji za uštedu energije, a traju deset puta duže.

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima standardne žarulje

Kreirajte odgovarajuću rasvjetu za svoj dom

- Savršena za opću sobnu rasvjetu

Visokokvalitetno LED svjetlo koje traje desetljećima

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

Istaknute znač.

Zamjenjuje standardnu žarulju

Zahvaljujući predivnom dizajnu i prepoznatljivom obliku, ova štedna LED žarulja savršena je održiva zamjena za tradicionalne, iluminacijske žarulje.

Savršena za opću rasvjetu



Moderna rasvjeta uz standardne LED žarulje za jako osvijetljenje savršeno za opću sobnu rasvjetu.

Dizajnirano za ugodnost vašim očima



Jednostavno je primijetiti kako jako osvijetljenje može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je svjetlo prejako, bliješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvijetliti svoj svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugodaj u vašem domu.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Svijeća širokog snopa
- Utičnica: E14
- Mogućnost prigušivanja: Ne

Dimenzije žarulje

- Visina: 9,7 cm
- Širina: 3,5 cm

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 250 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 827 | CCT of 2700K

Razno

- Ugodno za oči: Da

Druge značajke

- Učinkovitost: 125 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8718699777531
- EOC: 871869977753100
- Naziv proizvoda: LED classic 25W B35 E14 WW CL ND RFSRT4

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.41
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 2 W
- Ekvivalentna snaga: 25 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): E

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699777531
- Neto težina: 0,01 kg
- Bruto težina: 0,03 kg
- Visina: 14,6 cm
- Dužina: 4,6 cm
- Širina: 6,3 cm

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 9,7 cm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 387351
- Referenca za mjerenje toka: Sphere



Datum izdavanja:
2025-01-11
Verzija: 0.113

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com