

PHILIPS

Mliječna žarulja sa žarnom niti od 40 W A60 E27, 2 kom.

LED

2700 K

470 lm

15.000 h



871869977654



Toplo bijelo svjetlo, bez kompromisa po pitanju kvalitete

Poznati oblici koje znate i volite. Troše oko 85 % manje energije u odnosu na tradicionalne žarulje zahvaljujući najnovijoj LED tehnologiji za uštedu energije, a traju deset puta duže.

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima standardne žarulje

Kreirajte odgovarajuću rasvjetu za svoj dom

- Savršena za opću sobnu rasvjetu

Visokokvalitetno LED svjetlo koje traje desetljećima

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

Istaknute znač.

Zamjenjuje standardnu žarulju

Zahvaljujući predivnom dizajnu i prepoznatljivom obliku, ova štedna LED žarulja savršena je održiva zamjena za tradicionalne, iluminacijske žarulje.

Savršena za opću rasvjetu



Moderna rasvjeta uz standardne LED žarulje za jako osvijetljenje savršeno za opću sobnu rasvjetu.

Dizajnirano za ugodnost vašim očima



Jednostavno je primijetiti kako jako osvijetljenje može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je svjetlo prejako, bliješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvijetliti svoj svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugodaj u vašem domu.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Mogućnost prigušivanja: Ne

Dimenzije žarulje

- Visina: 10,6 cm
- Širina: 6 cm

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 470 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 827 | CCT of 2700K

Razno

- Ugodno za oči: Da

Druge značajke

- Učinkovitost: 104 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8718699777654
- EOC: 871869977765400
- Naziv proizvoda: LED classic 40W A60 E27 WW FR NDRF2SRT6

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.51
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 4,5 W
- Ekvivalentna snaga: 40 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 10,6 cm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 387365
- Referenca za mjerenje toka: Sphere

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699777654
- Neto težina: 0,06 kg
- Bruto težina: 0,1 kg
- Visina: 14,6 cm
- Dužina: 6,5 cm
- Širina: 13 cm



Datum izdavanja:
2024-12-24
Verzija: 0.173

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com