

PHILIPS

Reflektorska od 50 W,
PAR16 GU10, 3 kom.

LED

2700 K

355 lm

15.000 h



8718699777913



Jarka LED rasvjeta

LED žarulje tvrtke Philips pružaju svjetlost visoke kvalitete izuzetno dugog vijeka trajanja i trenutno osiguravaju znatnu uštedu energije.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Saznajte više o svjetlu

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima halogene spot reflektorske žarulje

Odaberite održivo rješenje

- Ušteda do 80 % energije

Istaknute znač.

Saznajte više o svjetlu



Temperatura boje: svjetlost može imati različite temperature boje, što se označava jedinicama koje se zovu Kelvin (K). Žarulje niske vrijednosti u jedinicama Kelvin stvaraju toplo, opuštajuće svjetlo, dok one visoke vrijednosti u jedinicama Kelvin pružaju hladno svjetlo koje više potiče na aktivnost. CRI: indeks uzvratu boje (CRI) upotrebljava se za opis učinka

koji svjetlosni izvor ima na izgled boje. Prirodna sunčeva svjetlost ima CRI vrijednost od 100. CRI vrijednost LED žarulja tvrtke Philips uvijek je viša od 80, što osigurava vjerne i prirodne boje.

Zamjenjuje halogenu reflektorsku žarulju



Uz dizajn predivnog oblika i prepoznatljive dimenzije, ovo je suvremena LED kapsula. Savršena održiva zamjena za tradicionalne halogene spot reflektorske žarulje.

Ušteda do 80 % energije



Uživajte u uštedi energije koju vam omogućuje LED rasvjeta, bez žrtvovanja kvalitete svjetla. Trenutačno uštedite više od 80 % energije zamjenom postojećih žarulja sa žarnom niti ili halogenih žarulja

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Reflektor usmjerenog snopa
- Utičnica: GU10
- Vrste stakla: Prozirna
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Prozirna

Dimenzije žarulje

- Visina: 5,4 cm
- Širina: 5 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 355 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 827 | CCT of 2700K

Druge značajke

- Učinkovitost: 77 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8718699777913
- EOC: 871869977791300
- Naziv proizvoda: LEDClassic 50W
GU10 WW 36D ND 3PF/8-DISC

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 4,6 W
- Ekvivalentna snaga: 50 W
- Oznaka energetske učinkovitosti
(EEL): F

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 5,4 cm

Nazivne vrijednosti

- Nazivni vršni intenzitet: 700 cd

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 387358

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699777913
- Neto težina: 0,09 kg
- Bruto težina: 0,13 kg
- Visina: 14,4 cm
- Dužina: 5,1 cm
- Širina: 10,5 cm



Datum izdavanja:
2025-01-11
Verzija: 0.95

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com