

PHILIPS

Žarulja od 60 W,
A19, E27

LED

2700 K

806 lm

15.000 h



8718699782696



Svjetiljke koje svijetle od sumraka do zore

Žarulja Philips LED Dusk to Dawn dizajnirana je da štedi još više energije od obične LED žarulje tako što se sama uključuje i isključuje prema jačini dnevnog svjetla, pa tako jamči osvjetljenje za sigurno kretanje tijekom noći, a isključuje se s dnevnim svjetlom.

Svjetlo koje je mnogo više od puke rasvjete

- Ugrađeni senzor svjetlosti za automatsko uključivanje/isključivanje

Visokokvalitetno LED svjetlo koje traje desetljećima

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

Istaknute znač.

Senzor za dan i noć



Zahvaljujući ugrađenom automatskom senzoru svjetlosti ova žarulja

automatski se uključuje nakon sumraka i isključuje nakon svitanja.

Dizajnirano za ugodnost vašim očima



Jednostavno je primijetiti kako jako osvjetljenje može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je svjetlo prejako, bliješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvijetliti svoj svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugodaj u vašem domu.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana

Dimenzije žarulje

- Visina: 11,4 cm
- Širina: 6,2 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 806 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 0.5
- Šifra boje: 827 | CCT of 2700K
- Korelirana temperatura boje (Nom): 2700 K
- Svjetlosni tok: 806 lm
- Vrijednost stroboskopskog učinka (SVM): 0,4
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 107,00 lm/W

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značajke

- Učinkovitost: 107 lm/W
- Sukladno s uredbom RoHS: Da

Podaci o ambalaži

- EAN: 8718699782696
- EOC: 871869978269600
- Naziv proizvoda: LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Snaga

- Faktor snage (razlomak): 0.7

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.7
- Napon: 230 V
- Snaga: 7,5 W
- Ekvivalentna snaga: 60 W
- Potrošnja energije: 7,5 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 11,4 cm

Nazivne vrijednosti

- Procijenjeni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 391894
- Referenca za mjerenje toka: Sphere
- Vrijednost treperenja (PstLM): 1
- Linijska frekvencija: 50 Hz
- Prigušivo: Ne
- Podnožje pričvrsnog elementa: E27

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699782696
- Neto težina: 0,06 kg
- Bruto težina: 0,1 kg
- Visina: 14,6 cm
- Dužina: 6,5 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:
2024-11-21
Verzija: 0.196

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com