

PHILIPS

LEDtube, mrežno napajanje, S14D

LED

500 mm

2700 K

S14D



8719514263642



Svijetla LED rasvjeta odlične kvalitete

Ova cjevasta LED svjetiljka S19 tvrtke Philips izuzetno dugo traje i znatno štedi energiju. Zahvaljujući toploj bijeloj temperaturi boje ova cijev savršena je dugotrajna zamjena za fluorescentne linearne cijevi (TL).

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Svjetlost posvuda

Istaknute znač.

Svjetlost posvuda

Zahvaljujući inovativnom i antiknom dizajnu ova LED žarulja sprječava

stvaranje sjene koje se obično pojavljuju na rubu svjetlosnog snopa.

Rezultat? Prirodno toplo bijelo svjetlo posvuda.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Drugo
- Utičnica: S14d
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana

Dimenzije žarulje

- Visina: 50 cm
- Širina: 3 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Raspon temperature okoline: od -20 °C do 45 °C
- Nominalni vijek trajanja: 30.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 375 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 0.5
- Šifra boje: 827 | CCT of 2700K
- Korelirana temperatura boje (Nom): 2700 K
- Svjetlosni tok: 375 lm
- Vrijednost stroboskopskog učinka (SVM): 0,1
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 107,00 lm/W

Razno

- Ugodno za oči: Da
- Oznake odobrenja: Sukladnost s uredbom RoHS, CE oznaka, Certifikat KEMA Keur
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značajke

- Učinkovitost: 107 lm/W
- Sukladno s uredbom RoHS: Da

Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514263642
- EOC: 871951426364200
- Naziv proizvoda: LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4

Snaga

- Faktor snage (razlomak): 0.4

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.4
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 3,5 W
- Potrošnja energije: 3,5 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 50 cm

Nazivne vrijednosti

- Procijenjeni vijek trajanja: 30.000 sat(i)

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50–60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 387348
- Referenca za mjerenje toka: Sphere
- Vrijednost treperenja (PstLM): 0,1
- Linijska frekvencija: 50 to 60 Hz
- Priгуšivo: Ne
- Podnožje pričvrstnog elementa: S14d

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514263642
- Neto težina: 0,14 kg
- Bruto težina: 0,18 kg
- Visina: 53,5 cm
- Dužina: 3,3 cm
- Širina: 5,1 cm



Datum izdavanja:
2024-12-05
Verzija: 0.368

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com