

PHILIPS

Žarulja 60, 30, 16
W, A60, E27

LED

2700/2500/2200 K

806, 320, 150 lm

15.000 h



8719514263963



Jedna žarulja. Vaš prekidač. Tri postavke rasvjete.

Prilagodite ugodaj u prostoru bilo čemu što radite. Uz LED žarulju Philips SceneSwitch lako možete promijeniti postavku i dobiti jako svjetlo, prirodno svjetlo ili ugodan topao sjaj. Sve što vam treba je već postojeći prekidač.

Svjetlo koje je mnogo više od puke rasvjete

- Tri postavke rasvjete
- Nije potreban prekidač za prigušivanje niti dodatna montaža

Visokokvalitetno LED svjetlo koje traje desetljećima

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

Istaknute znač.

Tri postavke rasvjete (SSDL)

Zamjenska žarulja koja objedinjuje sve mogućnosti i koja vam pruža tri razine dnevnog osvjetljenja koje možete mijenjati putem postojećeg prekidača.

Plug and play



Nije potrebno ni dodatno postavljanje ni prekidač za prigušivanje. Ta žarulja nije prikladna za upotrebu s prigušivačem. Ako je upotrebljavate uz prigušivač, postavite ga na 100 % svjetline.

Dizajnirano za ugodnost vašim očima



Jednostavno je primijetiti kako jako osvjetljenje može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je svjetlo prejako, bliješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvjetliti svoj svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugodaj u vašem domu.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana

Dimenzije žarulje

- Visina: 10,4 cm
- Širina: 6 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700/2500/2200 K
- Nominalni svjetlosni tok: 806, 320, 150 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 0.5
- Šifra boje: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Korelirana temperatura boje (Nom): 2700, 2500, 2200 K
- Vrijednost stroboskopskog učinka (SVM): 0,4
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 107,00 lm/W

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne značajke: SceneSwitch

Druge značajke

- Učinkovitost: 107 lm/W
- Sukladno s uredbom RoHS: Da

Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514263963
- EOC: 871951426396301
- Naziv proizvoda: LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10

Snaga

- Faktor snage (razlomak): 0.5

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: AC 220–240 V
- Snaga: 7,5, 3, 1,6 W
- Ekvivalentna snaga: 60;30;16 W
- Potrošnja energije: 1,6, 3, 7,5 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 10,4 cm

Nazivne vrijednosti

- Procijenjeni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50–60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 739282
- Referenca za mjerenje toka: Sphere
- Vrijednost treperenja (PstLM): 0,9
- Linijska frekvencija: 50 to 60 Hz
- Prigušivo: Ne
- Podnožje pričvrsnog elementa: E27

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514263963
- Neto težina: 0,07 kg
- Bruto težina: 0,1 kg
- Visina: 14,6 cm
- Dužina: 6,5 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:
2024-12-24
Verzija: 0.232

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com