

# PHILIPS

Reflektorska 60 W  
R7S

LED

4000 K

850 lm

15.000 h



8719514303850



## Prepoznatljivo svjetlo susreće inovativan dizajn

Ova LED kapsula s naponom električne mreže pruža svjetlo bijelo svjetlo za generalnu rasvjetu.

### **Vrlo kvalitetno svjetlo**

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

### **Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje**

- Oblik i veličina slični su onima halogene spot reflektorske žarulje

### **Odaberite održivo rješenje**

- Žarulje dugog vijeka trajanja – do 15 godina

# Istaknute znač.

## Nježne LED diode, blage za oči



Lako je primijetiti kako jaka rasvjeta može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je previše svijetlo, bliješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvijetliti vaš svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugođaj u vašem domu.

## Zamjenjuje halogenu reflektorsku žarulju



Uz dizajn predivnog oblika i prepoznatljive dimenzije, ovo je suvremena LED kapsula. Savršena održiva zamjena za tradicionalne halogene spot reflektorske žarulje.

## Nazivno prosječno trajanje je 15 000 sati



Uz vijek trajanja do 15 000 sati ne morate često mijenjati žarulje te možete uživati u savršenom rasvjetnom rješenju duže od 15 godina.

## Specifikacije

### Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Reflektorska žarulja širokog snopa
- Utičnica: R7s
- Vrste stakla: Prozirna
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Prozirna

### Dimenzije žarulje

- Visina: 11,8 cm
- Širina: 1,5 cm

### Dizajn i završna obrada

- Materijal: Plastika

### Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 8.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

### Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

### Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 4000 K
- Nominalni svjetlosni tok: 850 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 840 | CCT of 4000K

### Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

### Druge značajke

- Učinkovitost: 118 lm/W

#### Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514303850
- EOC: 871951430385000
- Naziv proizvoda: LED 60W R7S  
118mm CW ND SRT4

#### Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 7,2 W
- Ekvivalentna snaga: 60 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): E

#### Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 11,8 cm

#### Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 624211

#### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514303850
- Neto težina: 0,02 kg
- Bruto težina: 0,03 kg
- Visina: 14,6 cm
- Dužina: 3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:  
2025-01-11  
Verzija: 0.333

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtnica Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)