

# PHILIPS

Reflektorska od  
65 W, PAR16 GU10

LED

3000 K

460 lm

15.000 h



8719514308770



## Iskusite toplo bijelo LED svjetlo

Philips LED žarulja pruža efekt predivnog, iznimno toplog svjetla, izuzetno dug vijek trajanja te trenutne znatne uštede energije. Zahvaljujući toploj temperaturi boje koja podsjeća na plamen, ova je žarulja savršen odabir za ugodnu atmosferu.

### Vrlo kvalitetno svjetlo

- Hladna svjetlost koja potiče aktivnost

### Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima halogenog reflektora

### Kreirajte odgovarajuću rasvjetu za svoj dom

- Savršena za naglašenu rasvjetu

# Istaknute znač.

## 3500 K [LED žarulje]



Ova žarulja ima temperaturu boje od 3500 K, pa pruža hladno svjetlo koje ispunjava energijom, savršeno za ugodaj dobrodošlice za druženje s prijateljima ili opuštanje uz knjigu.

## Zamjenjuje halogenu spot svjetiljku



Uz dizajn predivnog oblika i prepoznatljive dimenzije ovo je moderni LED reflektor. Savršena održiva zamjena za tradicionalne halogene reflektore.

## Savršena za naglašenu rasvjetu



Moderna rasvjeta s prepoznatljivim širokim snopom svjetla (36 stupnjeva) – ova LED spot reflektorska žarulja pogodna je i za naglašenu i za generalnu rasvjetu. Može se koristiti u ugradnim rasvjetnim tijelima i svjetiljkama s više žarulja pa je idealna za uporabu u kuhinji, iznad kuhinjskog otoka te u dnevnim boravcima i blagovaonicama.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Reflektor usmjerenog snopa
- Utičnica: GU10
- Vrste stakla: Prozirna
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Prozirna

## Dimenzije žarulje

- Visina: 5,4 cm
- Širina: 5 cm

## Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

## Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 3000 K
- Nominalni svjetlosni tok: 460 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 830 | CCT of 3000K

## Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

## Druge značajke

- Učinkovitost: 93 lm/W

#### Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514308770
- EOC: 871951430877000
- Naziv proizvoda: LEDClassic 65W  
GU10 WH 36D RF ND PF SRT4

#### Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 4,9 W
- Ekvivalentna snaga: 65 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): E

#### Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 5,4 cm

#### Nazivne vrijednosti

- Nazivni vršni intenzitet: 800 cd

#### Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 1825197

#### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514308770
- Neto težina: 0,05 kg
- Bruto težina: 0,07 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 5,3 cm
- Širina: 6,3 cm
- Šifra proizvoda (12 NC):  
929002981054



Datum izdavanja:  
2024-08-28  
Verzija: 0.264

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)