

# PHILIPS

Svijeća od 40 W,  
P45 E14

LED

4000 K

470 lm

15.000 h



8719514309562



## Najmodernija LED žarulja za dom

Philips LED žarulje zamagljenog stakla u obliku svijeće pružaju efekt mekog, raspršenog svjetla i izuzetno dugo trajanje. Zahvaljujući čistom i elegantnom dizajnu ova žarulja savršeno odgovara dekorativnim rasvjetnim tijelima s malim (E14) grlom.

### Odaberite održivo rješenje

- Žarulje dugog vijeka trajanja – do 15 godina

### Kreirajte odgovarajuću rasvjetu za svoj dom

- Savršeno za dekorativna rasvjetna tijela
- Jednostavna LED žarulja za svakodnevnu uporabu

# Istaknute znač.

**Nazivno prosječno trajanje je 15 000 sati**



Uz vijek trajanja do 15 000 sati ne morate često mijenjati žarulje te možete uživati u savršenom rasvjetnom rješenju duže od 15 godina.

**Savršeno za dekorativno rasvjetno tijelo**



LED žarulje u obliku svijeće tvrtke Philips predstavljaju modernu rasvjetu i upotrebljavaju za dekorativna rasvjetna tijela kao što su lusteri, stropni

ventilatori, rasvjetne trake za stoliće za šminkanje i stupne svjetiljke.

**Jednostavna LED žarulja za svakodnevnu uporabu**

LED žarulja za svakodnevnu uporabu tvrtke Philips savršena je žarulja za osnovne potrebe rasvjete. Pruža predivno svjetlo i pouzdanu učinkovitost koje očekujete od LED žarulje tvrtke Philips po pristupačnoj cijeni.

## Specifikacije

### Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Iluminacijska žarulja širokog snopa
- Utičnica: E14
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana

### Dimenzije žarulje

- Visina: 8,8 cm
- Širina: 4,5 cm

### Dizajn i završna obrada

- Materijal: Plastika

### Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

### Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

### Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 4000 K
- Nominalni svjetlosni tok: 470 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 840 | CCT of 4000K

### Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

### Druge značajke

- Učinkovitost: 95 lm/W

#### Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514309562
- EOC: 871951430956201
- Naziv proizvoda: LED 40W P45 E14  
CW FR ND 1PF/10

#### Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.51
- Napon: AC 220–240 V
- Snaga: 4,9 W
- Ekvivalentna snaga: 40 W

#### Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 8,8 cm

#### Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50–60 Hz

#### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514309562
- Neto težina: 0,02 kg
- Bruto težina: 0,03 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 4,6 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:  
2024-11-21  
Verzija: 0.244

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)