

# PHILIPS

Svijeća od 60 W,  
B38 E14

LED

4000 K

806 lm

15.000 h



8719514309685



## Najmodernije LED svjetlo za dom

Najmodernija LED žarulja koja pruža rješenje opće rasvjete za svakodnevne aktivnosti u zatvorenom prostoru. Odmah ćete ostvariti uštede energije i smanjiti učestalost zamjene žarulja, bez potrebe za kompromisom po pitanju kvalitete rasvjete.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Svijeća širokog snopa
- Utičnica: E14
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana

## Dimenzije žarulje

- Visina: 11,4 cm
- Širina: 3,8 cm

## Dizajn i završna obrada

- Materijal: Plastika

## Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 4000 K
- Nominalni svjetlosni tok: 806 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 840 | CCT of 4000K

## Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

## Druge značajke

- Učinkovitost: 115 lm/W

## Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514309685
- EOC: 871951430968500
- Naziv proizvoda: LED 60W B38 E14 CW FR ND 1SRT4

## Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.51
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 7 W
- Ekvivalentna snaga: 60 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): E

## Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 11,4 cm

## Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 453235

## Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514309685
- Neto težina: 0,03 kg
- Bruto težina: 0,04 kg
- Visina: 14,6 cm
- Dužina: 4,6 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:  
2024-11-29  
Verzija: 0.250

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)