

PHILIPS

Svijeća od 60 W,
P48 E14

LED

6500 K

806 lm

15.000 h



8719514309760



Najmodernije LED svjetlo za dom

Najmodernija LED žarulja koja pruža rješenje opće rasvjete za svakodnevne aktivnosti u zatvorenom prostoru. Odmah ćete ostvariti uštede energije i smanjiti učestalost zamjene žarulja, bez potrebe za kompromisom po pitanju kvalitete rasvjete.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Iluminacijska žarulja širokog snopa
- Utičnica: E14
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana

Dimenzije žarulje

- Visina: 9,5 cm
- Širina: 4,8 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 6500 K
- Nominalni svjetlosni tok: 806 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 865 | CCT of 6500K

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značajke

- Učinkovitost: 115 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514309760
- EOC: 871951430976000
- Naziv proizvoda: LED 60W P48 E14 CDL FR ND 1SRT4

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.51
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 7 W
- Ekvivalentna snaga: 60 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): E

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 9,5 cm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 453241

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514309760
- Neto težina: 0,03 kg
- Bruto težina: 0,05 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 5,3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:
2024-11-29
Verzija: 0.298

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com