

# PHILIPS

Svijeća od 40 W,  
P45 E14

LED

4000 K

470 lm

15.000 h



8719514313187



## Najmodernije LED svjetlo za dom

Najmodernija LED žarulja koja pruža rješenje opće rasvjete za svakodnevne aktivnosti u zatvorenom prostoru. Odmah ćete ostvariti uštede energije i smanjiti učestalost zamjene žarulja, bez potrebe za kompromisom po pitanju kvalitete rasvjete.

### Vrlo kvalitetno svjetlo

- Bez vidljivog treperenja

### Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima standardne žarulje

### Odaberite održivo rješenje

- Bolje za vaš novčanik i planet

# Istaknute znač.

## Bez vidljivog treperenja

Svjetlo koje ubrzano treperi može biti naporno za oči, izazvati glavobolje, pa čak i dovesti do napadaja kod osoba s fotoosjetljivom epilepsijom. Ne samo da je neugodno, nego je i nepotrebno. LED svjetlo može treperiti zbog brzog odgovora na struju upravljačke jedinice. Međutim, LED svjetla tvrtke Philips dizajnirana su tako da se

minimiziraju varijacije u izlaznoj struji upravljačke jedinice i tako eliminiraju faktori koji izazivaju treperenje. Stoga nećete primijetiti čak ni trunku treperenja.

## Zamjenjuje standardnu žarulju

Zahvaljujući predivnom dizajnu i prepoznatljivom obliku, ova štedna LED žarulja savršena je održiva zamjena za tradicionalne, iluminacijske žarulje.

## Ušteda do 90 % energije

LED tehnologija štedi do 90 % energije u usporedbi sa standardnim žaruljama. Stoga sama vraća uloženi novac, godinu za godinom. Osim toga, pomaže u zaštiti okoliša.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Iluminacijska žarulja širokog snopa
- Utičnica: E14
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana

## Dimenzije žarulje

- Visina: 8,8 cm
- Širina: 4,5 cm

## Dizajn i završna obrada

- Materijal: Plastika

## Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 4000 K
- Nominalni svjetlosni tok: 470 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 840 | CCT of 4000K

## Razno

- Ugodno za oči: Ne

## Druge značajke

- Učinkovitost: 95 lm/W

## Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514313187
- EOC: 871951431318700
- Naziv proizvoda: LED 40W P45 E14 CW FR ND 1PF/6 DISC

## Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.51
- Napon: AC 220-240 V
- Snaga: 4,9 W
- Ekvivalentna snaga: 40 W

## Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 8,8 cm

## Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz

**Dimenzije i težina pakiranja**

- EAN/UPC – proizvod: 8719514313187
- Neto težina: 0,02 kg
- Bruto težina: 0,03 kg
- Visina: 11,6 cm
- Dužina: 4,6 cm
- Širina: 4,6 cm



Datum izdavanja:  
2024-11-21  
Verzija: 0.275

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)