

PHILIPS

Jantarna žarulja sa žarnom niti od 28 W A160 E27

LED


1800 K

300 lm

15.000 h



8719514313828



Najmodernije LED svjetlo za dom

Philips LED žarulja pruža efekt predivnog, iznimno toplog svjetla, izuzetno dug vijek trajanja te trenutne znatne uštede energije. Zahvaljujući toploj temperaturi boje koja podsjeća na plamen, ova je žarulja savršen odabir za ugodnu atmosferu.

Dizajnirana da bude uočljiva, dobro izgleda uključena i isključena

- Izgleda dobro uključena i isključena

Istaknute znač.

Izgleda dobro uključena i isključena



„Ova prekrasna svjetiljka s vidljivom žarnom niti daje osjećaj stilai nostalgije bilo kojoj sobi. Izgleda dobro uključena i isključena.”

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Jantarna

Dimenzije žarulje

- Visina: 29,3 cm
- Širina: 16,2 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Raspon temperature okoline: od -20 do +45 °C
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 1800 K
- Nominalni svjetlosni tok: 300 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 0.5
- Šifra boje: 818 | CCT of 1800K
- Korelirana temperatura boje (Nom): 1800 K
- Svjetlosni tok: 300 lm
- Vrijednost stroboskopskog učinka (SVM): 0,4
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 66 lm/W

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne značajke: Dekorativno

Druge značajke

- Učinkovitost: 66 lm/W
- CE oznaka: Da
- Sukladno s uredbom RoHS: Da

Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514313828
- EOC: 871951431382800
- Naziv proizvoda: LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND

Snaga

- Faktor snage (razlomak): 0.7

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.7
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 4,5 W
- Ekvivalentna snaga: 28 W
- Potrošnja energije: 4,5 W

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 29,3 cm

Nazivne vrijednosti

- Procijenjeni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Vrijednost treperenja (PstLM): 1
- Linijska frekvencija: 50 to 60 Hz
- Priгуšivo: Ne
- Podnožje pričvrstnog elementa: E27

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514313828
- Neto težina: 0,23 kg
- Bruto težina: 0,49 kg
- Visina: 32 cm
- Dužina: 18,5 cm
- Širina: 18,5 cm



Datum izdavanja:
2024-11-21
Verzija: 0.350

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com