

# PHILIPS

Žarulja sa žarnom niti,  
boja dima, 20 W A160 E27

LED

1800 K


200 lm

15.000 h

Mogućnost prigušivanja



8719514315372



## Najmodernije LED svjetlo za dom

Philips LED žarulja pruža efekt predivnog, iznimno toplog svjetla, izuzetno dug vijek trajanja te trenutne znatne uštede energije. Zahvaljujući toploj temperaturi boje koja podsjeća na plamen, ova je žarulja savršen odabir za ugodnu atmosferu.

### **Prigušivo, iznimno toplo bijelo svjetlo**

- Prigušivo, iznimno toplo bijelo svjetlo

### **Dizajnirana da bude uočljiva, dobro izgleda uključena i isključena**

- Izgleda dobro uključena i isključena

# Istaknute znač.

## Prigušivo, iznimno toplo bijelo svjetlo



Vašoj sobi daje udoban i topao ambijent pomoću iznimno toplih bijelih svjetla koja se mogu prigušiti kako biste stvorili privatnu atmosferu.

## Izgleda dobro uključena i isključena



„Ova prekrasna svjetiljka s vidljivom žarnom niti daje osjećaj stilai nostalgije bilo kojoj sobi. Izgleda dobro uključena i isključena.”

## Specifikacije

### Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Mogućnost prigušivanja: Da
- Završna obrada žarulje: prigušena

### Dimenzije žarulje

- Visina: 29,3 cm
- Širina: 16,2 cm

### Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

### Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Raspon temperature okoline: od -20 do +45 °C
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

### Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

### Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 1800 K
- Nominalni svjetlosni tok: 200 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 0.5
- Šifra boje: 818 | CCT of 1800K
- Korelirana temperatura boje (Nom): 1800 K
- Svjetlosni tok: 200 lm
- Vrijednost stroboskopskog učinka (SVM): 0,4
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 30 lm/W

### Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne značajke: Prigušivo, Dekorativno

### Druge značajke

- Učinkovitost: 30 lm/W
- CE oznaka: Da
- Sukladno s uredbom RoHS: Da

### Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514315372
- EOC: 871951431537200
- Naziv proizvoda: LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

### Snaga

- Faktor snage (razlomak): 0.7

### Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.7
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 6,5 W
- Ekvivalentna snaga: 20 W
- Potrošnja energije: 6,5 W

### Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 29,3 cm

### Nazivne vrijednosti

- Procijenjeni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

### Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Vrijednost treperenja (PstLM): 1
- Linijska frekvencija: 50 to 60 Hz
- Prigušivo: Samo s određenim prigušivačima
- Podnožje pričvrstnog elementa: E27

### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514315372
- Neto težina: 0,23 kg
- Bruto težina: 0,49 kg
- Visina: 32 cm
- Dužina: 18,5 cm
- Širina: 18,5 cm



Datum izdavanja:  
2024-11-21  
Verzija: 0.353

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)