

# PHILIPS

Jantarna žarulja sa  
žarnom niti od 15 W B35  
E14


LED

1800 K

136 lm

15.000 h

Mogućnost prigušivanja



8719514315976



## Najmodernije LED svjetlo za dom

Philips LED žarulja pruža efekt predivnog, iznimno toplog svjetla, izuzetno dug vijek trajanja te trenutne znatne uštede energije. Zahvaljujući toploj temperaturi boje koja podsjeća na plamen, ova je žarulja savršen odabir za ugodnu atmosferu.

### **Prigušivo, iznimno toplo bijelo svjetlo**

- Vašoj sobi daje udoban i topao ambijent pomoću iznimno toplih bijelih svjetla koja se mogu prigušiti kako biste stvorili privatnu atmosferu.

### **Dizajnirana da bude uočljiva, dobro izgleda uključena i isključena**

- Izgleda dobro uključena i isključena

# Istaknute znač.

## Prigušivo, iznimno toplo bijelo svjetlo



Poboljšajte ugodaj u svom domu pomoću iznimno toplog bijelog svjetla koje se bez skokova prigušuje na željenu razinu svjetline, putem aplikacije ili glasa.

## Izgleda dobro uključena i isključena



„Ova prekrasna svjetiljka s vidljivom žarnom niti daje osjećaj stila i nostalgije bilo kojoj sobi. Izgleda dobro uključena i isključena.”

## Specifikacije

### Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Svijeća širokog snopa
- Utičnica: E14
- Mogućnost prigušivanja: Da

### Dimenzije žarulje

- Visina: 9,5 cm
- Širina: 3,6 cm

### Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

### Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

### Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

### Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 1800 K
- Nominalni svjetlosni tok: 136 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 818 | CCT of 1800K

### Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne značajke: Prigušivo, Dekorativno

### Druge značajke

- Učinkovitost: 54 lm/W

### Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514315976
- EOC: 871951431597600
- Naziv proizvoda: LED classic 15W B35 E14 GOLD SP D RFSRT4

### Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.7
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 2,5 W
- Ekvivalentna snaga: 15 W

### Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 9,5 cm

### Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50–60 Hz

### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514315976
- Neto težina: 0,01 kg
- Bruto težina: 0,03 kg
- Visina: 14,6 cm
- Dužina: 4,6 cm
- Širina: 6,3 cm
- Šifra proizvoda (12 NC):  
929002983201



Datum izdavanja:  
2024-09-06  
Verzija: 0.371

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)