

# PHILIPS

Mliječna žarulja sa žarnom  
niti od 100 W A60 E27

LED

2200 – 2700 K

1521 lm

15.000 h

Mogućnost prigušivanja



8719514324114



## Iskusite toplo bijelo LED svijetlo s mogućnošću prigušivanja

LED žarulje tvrtke Philips pružaju predivno, toplo bijelo svjetlo, izuzetno dug vijek trajanja i znatnu trenutnu uštedu energije. Zahvaljujući čistom i elegantnom dizajnu ova je žarulja savršena zamjena klasičnim matiranim žaruljama.

### Odaberite održivo rješenje

- Bolje za vaš novčanik i planet

### Kreirajte odgovarajuću rasvjetu za svoj dom

- Savršena za opću sobnu rasvjetu

# Istaknute znač.

## Ušteda do 90 % energije

LED tehnologija štedi do 90 % energije u usporedbi sa standardnim žaruljama. Stoga sama vraća uloženi novac, godinu za godinom. Osim toga, pomaže u zaštiti okoliša.

## Savršena za opću rasvjetu



Moderna rasvjeta uz standardne LED žarulje za jako osvijetljenje savršeno za opću sobnu rasvjetu.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Samo s određenim prigušivačima
- Završna obrada žarulje: Matirana

## Dimenzije žarulje

- Visina: 10,8 cm
- Širina: 6 cm

## Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

## Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 90
- Temperatura boje: 2200-2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 1521 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

## Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne značajke: Prigušivo, Topli sjaj

## Druge značajke

- Učinkovitost: 144 lm/W

## Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514324114
- EOC: 871951432411400
- Naziv proizvoda: LED classic 100W A60 E27 FR WGD90 SRT4

## Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.9
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 10,5 W
- Ekvivalentna snaga: 100 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): D

## Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 10,8 cm

#### Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 453260

#### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514324114
- Neto težina: 0,03 kg
- Bruto težina: 0,05 kg
- Visina: 14,6 cm
- Dužina: 6,5 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:  
2024-12-24  
Verzija: 0.438

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)