

PHILIPS

Prozirna žarulja u obliku
svijeće sa žarnom niti od
40 W, P45 E27

LED

2200 – 2700 K


470 lm

15.000 h

Mogućnost prigušivanja



8719514324411



Iskusite toplo bijelo LED svijetlo s mogućnošću prigušivanja

Blistave, prozirne LED žarulje tvrtke Philips pružaju efekt predivnog, blistavog svjetla i izuzetno dug vijek trajanja. Ova žarulja predivno izgleda bilo da je uključena ili isključena i savršeno odgovara ukrasnim rasvjetnim tijelima s velikim (E27) grlima.

Odaberite održivo rješenje

- Bolje za vaš novčanik i planet

Kreirajte odgovarajuću rasvjetu za svoj dom

- Savršeno za dekorativna rasvjetna tijela

Istaknute znač.

Ušteda do 90 % energije

LED tehnologija štedi do 90 % energije u usporedbi sa standardnim žaruljama. Stoga sama vraća uloženi novac, godinu za godinom. Osim toga, pomaže u zaštiti okoliša.

Savršeno za dekorativno rasvjetno tijelo



LED žarulje tvrtke Philips predstavljaju modernu rasvjetu i upotrebljavaju se za dekorativna rasvjetna tijela kao što su lusteri, stropni ventilatori, rasvjetne trake za stolice za šminkanje i stupne svjetiljke.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Iluminacijska žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Vrste stakla: Prozirna
- Mogućnost prigušivanja: Samo s određenim prigušivačima
- Završna obrada žarulje: Prozirna

Dimenzije žarulje

- Visina: 7,8 cm
- Širina: 4,5 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 90
- Temperatura boje: 2200-2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 470 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne značajke: Prigušivo, Topli sjaj

Druge značajke

- Učinkovitost: 138 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514324411
- EOC: 871951432441100
- Naziv proizvoda: LED classic 40W P45 E27 CL WGD90 SRT4

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.6
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 3.4 W
- Ekvivalentna snaga: 40 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): D

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 7,8 cm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 1109145

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514324411
- Neto težina: 0,02 kg
- Bruto težina: 0,04 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 5,3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:
2024-11-21
Verzija: 0.428

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com