

PHILIPS

Prozirna žarulja u obliku svijeće sa žarnom niti od 60 W, B35 E14

LED

2200 – 2700 K

806 lm

15.000 h

Mogućnost prigušivanja



8719514324558



Iskusite toplo bijelo LED svjetlo s mogućnošću prigušivanja

Philips LED prozirne žarulje u obliku svijeće pružaju efekt predivnog, blistavog svjetla i izuzetno dug vijek trajanja. Ova žarulja predivno izgleda bilo da je uključena ili isključena i savršeno odgovara visećim rasvjetnim tijelima s malim (E14) grlima.

Odaberite održivo rješenje

- Bolje za vaš novčanik i planet

Kreirajte odgovarajuću rasvjetu za svoj dom

- Savršeno za dekorativna rasvjetna tijela

Istaknute znač.

Ušteda do 90 % energije

LED tehnologija štedi do 90 % energije u usporedbi sa standardnim žaruljama. Stoga sama vraća uloženi novac, godinu za godinom. Osim toga, pomaže u zaštiti okoliša.

Savršeno za dekorativno rasvjetno tijelo



LED žarulje u obliku svijeće tvrtke Philips predstavljaju modernu rasvjetu i upotrebljavaju za dekorativna rasvjetna tijela kao što su lusteri, stropni ventilatori, rasvjetne trake za stoliće za šminkanje i stupne svjetiljke.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Svijeća širokog snopa
- Utičnica: E14
- Vrste stakla: Prozirna
- Mogućnost prigušivanja: Samo s određenim prigušivačima
- Završna obrada žarulje: Prozirna

Dimenzije žarulje

- Visina: 9,7 cm
- Širina: 3,5 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 90
- Temperatura boje: 2200-2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 806 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne značajke: Prigušivo, Topli sjaj

Druge značajke

- Učinkovitost: 136 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514324558
- EOC: 871951432455800
- Naziv proizvoda: LED classic 60W B35 E14 CL WGD90 SRT4

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.6
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 5,9 W
- Ekvivalentna snaga: 60 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): D

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 9,7 cm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 1109147

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514324558
- Neto težina: 0,01 kg
- Bruto težina: 0,03 kg
- Visina: 14,6 cm
- Dužina: 4,6 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:
2024-11-21
Verzija: 0.289

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com