

# PHILIPS

Panelska stropna svjetiljka  
Ceiling od 36 W, kvadratna

Stropne svjetiljke


4000 K

Bijela

Mogućnost prigušivanja



8719514326705



## LED ploča koja se prigušuje bez prigušivača

Ponekad vam se čini da vam je potrebna promjena ugodaja kako bi ugođaj bio u skladu s onim što radite. Ova LED ploča Philips SceneSwitch omogućit će vam jednostavnu izmjenu postavki svjetla putem postojećeg prekidača. Nije potreban prigušivač, kao ni dodatna montaža.

### Dizajnirano za dnevnu i spavaću sobu

- Savršeno za opuštanje i druženje

### Usklađivanje s interijerom

- Izuzetno tanak dizajn

### Svjetlosni efekt

- Ravnomjerna raspodjela svjetlosti

### Vrhunska kvaliteta

- EyeComfort – osvjetljenje koje godi očima
- Jednostavno za čišćenje

# Istaknute znač.

## Savršeno za opuštanje i druženje

Dnevni boravak srce je svakog doma – mjesto na kojem se obitelji okupljaju i opuštaju, a gosti druže. Rasvjeta dnevnog boravka mora biti lako prilagodljiva raznim načinima uporabe tijekom dana. Pažljivo smještanje raznih izvora svjetlosti i igra sa slojevima svjetlosti mogu pomoći u stvaranju dojma prostornosti uz koji će prostorija odisati toplinom i dobrodošlicom.

## Izuzetno tanak dizajn

Tanki dizajn idealan je za prostorije s niskim stropovima jer se svjetlo postavlja u ravnini s površinom.

## Ravnomjerna raspodjela svjetlosti

Osvjetlite svoje prostorije jednakomjernim i ujednačenim osvjetljenjem.

## Ugodno za oči

Svjetlo loše kvalitete može prouzročiti naprezanje očiju. Budući da mnogo vremena provodimo u zatvorenom prostoru, pravilno osvjetljenje doma danas je važnije no ikad. Naši proizvodi ispitani su u strogim uvjetima na titranje, stroboskopski efekt, bljeskanje, renderiranje boja i efekte prigušivanja kako bi se osiguralo da zadovoljavaju zahtjeve standarda EyeComfort. LED žarulje tvrtke Philips ne samo da pružaju ugodnu rasvjetu, već zadržavaju kvalitetu svjetla tijekom čitavog vijeka trajanja, pružajući konstantnu razinu kvalitete, postojanosti i boje osvjetljenja na vremensko razdoblje dulje od deset godina. Prebacite se na svjetlo koje godi vašim očima, bit će vam zahvalne.

## Jednostavno za čišćenje

Uz materijale koji su glatki i jednostavni za čišćenje vaš će dom od poda do stropa uvijek izgledati privlačno.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Metal, Plastika

## Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

## Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: <2

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured, Garaža
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: Prigušivo

**Druge značajke**

- Jakost struje u žarulji: 173 mA
- Učinkovitost: 100 lm/W

**Dimenzije i masa proizvoda**

- Neto težina: 2,65 kg
- Visina: 4,2 cm
- Dužina: 60 cm
- Širina: 60 cm

**Servis**

- Jamstvo: 5 godina

**Tehničke specifikacije**

- Vijek trajanja do: 20.000 sat(i)
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 3600
- Boja svjetla: 4000
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Postepeno prigušivanje – ne koristite s prigušivačem
- LED: Da
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa

**Dimenzije i težina pakiranja**

- EAN/UPC – proizvod: 8719514326705
- Neto težina: 2,53 kg
- Bruto težina: 3,16 kg
- Visina: 61,7 cm
- Dužina: 6 cm
- Širina: 61,1 cm



Datum izdavanja:  
2024-11-21  
Verzija: 0.357

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)