

PHILIPS

Jantarna žarulja sa žarnom niti od 50 W G120 E27


LED

2200 K


640 lm

15.000 h

Mogućnost prigušivanja



8719514337831



Najmodernija LED žarulja za dom

Philips LED žarulja pruža efekt predivnog, iznimno toplog svjetla, izuzetno dug vijek trajanja te trenutne znatne uštede energije. Zahvaljujući toploj temperaturi boje koja podsjeća na plamen, ova je žarulja savršen odabir za ugodnu atmosferu.

Prigušivo, iznimno toplo bijelo svjetlo

- Prigušivo, iznimno toplo bijelo svjetlo

Dizajnirana da bude uočljiva, dobro izgleda uključena i isključena

- Izgleda dobro uključena i isključena

Istaknute znač.

Prigušivo, iznimno toplo bijelo svjetlo



Vašoj sobi daje udoban i topao ambijent pomoću iznimno toplih bijelih svjetla koja se mogu prigušiti kako biste stvorili privatnu atmosferu.

Izgleda dobro uključena i isključena



„Ova prekrasna svjetiljka s vidljivom žarnom niti daje osjećaj stilai nostalgije bilo kojoj sobi. Izgleda dobro uključena i isključena.”

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja u obliku kugle širokog snopa
- Utičnica: E27
- Mogućnost prigušivanja: Samo s određenim prigušivačima

Dimenzije žarulje

- Visina: 17,8 cm
- Širina: 12,5 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2200 K
- Nominalni svjetlosni tok: 640 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 822 | CCT of 2200K

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne značajke: Prigušivo, Dekorativno

Druge značajke

- Učinkovitost: 87 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514337831
- EOC: 871951433783100
- Naziv proizvoda: LEDCLA 50W G120 E27 922 GOLD SP 1PF/4

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 7,3 W
- Ekvivalentna snaga: 50 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

8719514337831

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 17,8 cm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 574381

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514337831
- Neto težina: 0,1 kg
- Bruto težina: 0,2 kg
- Visina: 22,6 cm
- Dužina: 13 cm
- Širina: 13 cm



Datum izdavanja:
2024-11-27
Verzija: 0.302

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com