

# PHILIPS

Prozirna žarulja oblika kugle sa žarnom niti od 7 W (odgovara 60 W) G95 E27

Pametni LED

Prilagodljivo bijelo svjetlo

Staklo

Jednostavno priključivanje i korištenje

Upravljanje aplikacijom WiZ ili glasom



8719514372184



## Birajte između toplog ili hladnog bijelog svjetla

Ova pametna LED žarulja u obliku kugle sa žarnom niti tvrtke Philips dodat će vašim svjetilkama i rasvjetnim tijelima vintage stil. Ta je žarulja povezana s aplikacijom WiZ. Upotrebljavajte je s postojećom Wi-Fi vezom za upravljanje pomoću aplikacije WiZ ili glasom.

### Jednostavno za postavljanje

- Jednostavno priključivanje i korištenje. Funkcionira s postojećom Wi-Fi vezom.

### Pametno upravljanje

- Upravljanje putem pametnog telefona gdje god se nalazili.
- Glasovno upravljanje pomoću značajki Google Assistant, Alexa ili Siri Shortcuts

### Pametne značajke

- Pametno prigušivanje putem aplikacije, glasovne naredbe ili prigušivača
- Pomoću rasporeda podesite automatsko upravljanje rasvjetom
- Praćenje potrošnje energije

### Načini osvjetljenja

- Prilagodljivi načini toplog i hladnog bijelog svjetla i zadani načini osvjetljenja
- Prilagodite scene pomoću zadanih dinamičnih načina osvjetljenja.

# Istaknute znač.

## Jednostavno priključivanje i korištenje

WiZ funkcionira uz vaš postojeći Wi-Fi router, nije vam potreban dodatni pristupnik. Samo uključite svoje novo svjetlo, preuzmite WiZ aplikaciju i sve je spremno!

## Upravljanje s bilo kojeg mjesta

Upravlajte WiZ rasvjetom gdje god se nalazili putem svog pametnog telefona. Ne trebate brinuti ako ste ostavili upaljena svjetla prije izlaska iz doma. WiZ aplikacija dostupna je za iOS i Android.

## Glasovno upravljanje

Oslobodite ruke i upravljajte svjetlima uz pomoć glasa i značajki Google Assistant, Amazon Alexa ili Siri Shortcuts. Pomoću jednostavnih glasovnih naredbi moći ćete uključivati i isključivati svjetla, pojačavati i prigušivati ih, mijenjati boju i postavljati prilagođene svjetlosne scene.

## Pametno prigušivanje

Prigušite svjetlinu do željene razine putem pametnog telefona, Wizmotea ili glasa. Ne morate instalirati skupi prigušivač.

## Pomoću rasporeda podesite automatsko upravljanje rasvjetom

Upravlajte automatski rasvjetom i prilagodite je svojim dnevnim i tjednim aktivnostima. Postavite raspored za paljenje svjetala prije nego stignete kući i držite ih ugašenim kad vam ne trebaju.

## Praćenje potrošnje energije

WiZ aplikacija bilježi koliko vaša rasvjeta troši energije. Provjerite tjedni ili dnevni utrošak i planirajte mudro raspored osvjetljenja kako biste optimizirali trošenje energije u svom domu.

## Prilagodljivi načini toplog i hladnog bijelog svjetla i zadani načini osvjetljenja

Na raspolaganju vam je široka lepeza od živog hladnog do nježnog toplog bijelog svjetla, ili jednostavne opcije zadanih načina osvjetljenja kao što je Foxus i Relax (fokusiranje i opuštanje), kojima ćete stvoriti najbolji ambijent za svoje aktivnosti.

## Prilagođene scene

Pomiješajte bijelo svjetlo i svjetlo različitih boja i stvorite savršeni svjetlosni ambijent za svojih „pet minuta”. Spremite ovu kombinaciju i aktivirajte je kad god poželite pomoću aplikacije, WiZmotea ili glasa.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: G95
- Utičnica: E27
- Tehnologija: Pametan Wi-Fi
- Vrste stakla: Prozirna
- Mogućnost prigušivanja: Samo s određenim prigušivačima

## Dimenzije žarulje

- Visina: 14,2 cm
- Masa: 0,07 kg
- Širina: 9,5 cm

## Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 15 godina
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

## Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 90
- Temperatura boje: 2700-6500 K
- Kategorije boje svjetlosti: Prilagodljiva bijela
- Nominalni svjetlosni tok: 806 lm
- Vrijeme pokretanja: <0.5 s
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost

## Razno

- Ugodno za oči: Da

## Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 43 mA
- Učinkovitost: 115 lm/W

#### Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514372184
- EOC: 871951437218400
- Naziv proizvoda: PHI WFB 60W G95 E27 927-65 CL 1PF/6

#### Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 7 W
- Ekvivalentna snaga: 60 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): E

#### Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 14,2 cm

#### Nazivne vrijednosti

- Procijenjeni vijek trajanja: 15.000 sat(i)
- Nazivni svjetlosni tok: 806 lm
- Nazivna snaga: 7 W

#### Servis

- Jamstvo: 2 godine

#### Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 1901139

#### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514372184
- Neto težina: 0,07 kg
- Bruto težina: 0,14 kg
- Visina: 18,5 cm
- Dužina: 10,5 cm
- Širina: 10,5 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929003018221



Datum izdavanja:  
2024-09-06  
Verzija: 0.149

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)