

# PHILIPS

Zidna svjetiljka June od 12 W, E27, P45, bez žarulje

myGarden

Bez žarulje

Antracit

Senzor; otporna na vodu



8719514385306



## Neka vas dočeka svjetlo kada se vratite kući

Unesite suvremeni stil u svoj vrt. Zidna svjetiljka Philips myGarden u boji antracita i sa senzorom pokreta privlači poglede svojim elegantnim oblikom. Emitira toplo bijelo svjetlo koje štedi energiju i pruža vam dobrodošlicu svaki put kada dođete doma.

### Osetite dobrodošlicu zahvaljujući svjetlu

- Umirujuće svjetlo dobrodošlice
- Senzor jednostavan za postavljanje

### Osmislite dizajn vrta uz pomoć svjetla

- Dekorativna rasvjeta za uporabu na otvorenom
- Odaberite suvremeni stil
- Odaberite zidne svjetiljke za uporabu na otvorenom
- Vrlo kvalitetni aluminij i vrhunska sintetika

### Osvjetlite vrt vrlo kvalitetnim svjetlom

- Ušteda energije
- Uvijek u kompletu sa žaruljom tvrtke Philips
- Snažno svjetlo

### Iskusite rasvjetu na otvorenom na jednostavan način

- Otporno na vremenske nepogode

# Istaknute znač.

## Umirujuće svjetlo dobrodošlice

Senzor pokreta automatski se uključuje kada dodete doma i obavještava vas kada se netko približi kući.

## Senzor jednostavan za postavljanje



Jednostavan postupak postavljanja omogućava vam da lakše odaberete kada će automatski senzor uključiti svjetiljku i koliko će ona svijetliti.

## Dekoratívna rasvjeta za uporabu na otvorenom

Vanjska rasvjeta može poboljšati izgled vašeg vrta ili prostora na otvorenom, sa stilom osvjetljavajući privlačne značajke i staze ili stvarajući savršen ugođaj za nezaboravne večeri s prijateljima i obitelji. To je razlog zašto je tvrtka Philips proizvela myGarden, asortiman predivnih dekorativnih rasvjetnih tijela za upotrebu na otvorenom, čiji će vam stil i funkcionalnost pomoći da na najbolji način iskoristite prostor na otvorenom onako kako želite.

## Odaberite suvremeni stil

Dizajnirana u Europi, ova svjetiljka ima jedinstven dizajnerski potpis koji će vam pomoći da dočarate suvremeni stil na otvorenom.

## Odaberite zidne svjetiljke za uporabu na otvorenom

Najbolje iskoristite svoj prostor na otvorenom zahvaljujući ovoj zidnoj svjetiljci, savršenoj za postavljanje blizu ulaznih vrata ili na zid terase.

## Vrlo kvalitetni materijali

Ova svjetiljka tvrtke Philips napravljena je posebno za prostor na otvorenom. Izdržljiva je i dugotrajna, pa će osvjetljavati vaš vrt iz noći u noć. Izrađena je od vrlo kvalitetnog lijevanog aluminija i vrhunske sintetike.

## Ušteda energije



Ovo svjetlo tvrtke Philips štedi energiju u usporedbi s tradicionalnim izvorima svjetlosti, čime ćete smanjiti svoj račun za struju i pridonijeti zaštiti okoliša.

## Uvijek u kompletu sa žaruljom tvrtke Philips



U kompletu su vrlo kvalitetne energetske učinkovite žarulje EcoLamp tvrtke Philips koje pružaju najbolji svjetlosni efekt.

## Snažno svjetlo

Ova svjetiljka za uporabu na otvorenom pruža snažno toplo bijelo svjetlo. Mlaz svjetla koji osvjetljava vaš vrt ili terasu.

## Otporno na vremenske nepogode



Ova svjetiljka tvrtke Philips za uporabu na otvorenom posebno je dizajnirana za vlažna okruženja na otvorenom i prošla je stroge provjere kako bi se potvrdila otpornost na vodu. IP razina opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ova svjetiljka ima oznaku IP44, što znači da je zaštićena od prskanja vode pa je idealna za generalnu rasvjetu na otvorenom.

# Specifikacije

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Antracit
- Materijal: Aluminiij

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prigušivanje uz Hue aplikaciju i prekidač: Ne
- Potpuna vodootpornost: Da
- Senzor pokreta: Da

## Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Vrt i trijem
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Senzor, Otporno na vodu

## Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,558 kg
- Visina: 19,5 cm
- Dužina: 19,5 cm
- Širina: 13,5 cm

## Servis

- Jamstvo: 2 godine

## Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 10.000 sat(i)
- Mrežno napajanje: 50 – 60 Hz
- LED: Ne
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: žarulja nije priložena
- Navoj/grlo: E27
- Snaga žarulje u kompletu: 12 W
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 12 W
- IP šifra: IP44
- Klasa zaštite: II. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da
- Zamjenjivost izvora svjetlosti: LED izvor svjetlosti koji može zamijeniti krajnji korisnik
- Zamjenjivost upravljačkih zupčanika: Nezamjenjivi upravljački uređaj
- Broj izvora svjetlosti: 1

## Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514385306
- Neto težina: 0,56 kg
- Bruto težina: 0,88 kg
- Visina: 16,3 cm
- Dužina: 21 cm
- Širina: 21 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 915002146003



Datum izdavanja:  
2024-09-17  
Verzija: 0.221

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)