

PHILIPS

Stropna svjetiljka
Superslim od 15 W

Vanjska rasvjetna tijela

2700 K

Bijela

SceneSwitch; otporna na vodu



8719514417953



Jedno rasvjetno tijelo. Vaš prekidač. Tri postavke rasvjete.

Stvorite odgovarajući ugođaj promjenom svjetline. Philipsova LED stropna svjetiljka SceneSwitch omogućuje vam uživanje u trima postavkama svjetline, savršenim za svaki trenutak. Nije potreban prigušivač ni dodatna montaža. Sve što vam treba je već postojeći prekidač.

Svjetlosni efekt

- Daje jako bijelo svjetlo

Održiva rasvjetna rješenja

- Ušteda energije
- Philips daje 5 godina jamstva na LED modul i upravljačku jedinicu

Dodajte dašak suvremenog dizajna vašem vrtu.

- Odaberite stropne svjetiljke za uporabu na otvorenom

Dizajnirana za vaš vrt

- IP54 – otporno na vremenske nepogode (vanjska rasvjeta)

Dizajnirano za dnevnu i spavaću sobu

- Materijali visoke kvalitete

Istaknute znač.

Superiorna kvaliteta svjetla Ušteda energije



Ova štedljiva svjetiljka tvrtke Philips štedi energiju u usporedbi s tradicionalnim svjetlosnim izvorima, čime ćete smanjiti svoj račun za struju i pridonijeti zaštiti okoliša.

5 godina jamstva na LED sustav



Osim standardnog 2-godišnjeg jamstva za ovu svjetiljku, Philips daje 5 godina jamstva na LED sustav, odnosno LED modul i upravljačku jedinicu u svjetiljci.

Odaberite stropne svjetiljke

Najbolje iskoristite svoj prostor na otvorenom zahvaljujući ovoj stropnoj svjetiljci, savršenoj za osvjetljavanje ulaza u kuću ili terase.

IP54 – otporno na vremenske nepogode (vanjska rasvjeta)

Ova vanjska svjetiljka tvrtke Philips posebno je dizajnirana za vlažna okruženja. Prošla je stroga testiranja kako bi se potvrdila njezina otpornost na vodu. Stupanj IP zaštite opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ova vanjska svjetiljka ima oznaku IP54, što znači da je zaštićena od prskanja vode. Najčešće se koristi i idealna je za opću rasvjetu na otvorenom.

Materijali visoke kvalitete

Ova svjetiljka izrađena je od slojevitih uzoraka vrlo kvalitetnih materijala sa superiornom završnom obradom. Time se osigurava solidan i dugotrajan proizvod koji će godinama uljepšavati vaš dom.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Metal, Plastika

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- click!FIX montaža: Da
- Kompatibilno sa svim prekidačima za prigušivanje: Ne
- Senzor za dan i noć: Ne
- Definirane svjetlosne zrake: Da
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- FFP – Frustration Free Pack: Ne
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da
- Senzor za pokret i za dan i noć: Ne
- Senzor pokreta: Ne
- Prijenosni: Ne
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne
- Slobodno se okreće u svim smjerovima: Ne
- Solarna energija: Ne
- Glava s mogućnošću nagiba (gore i dolje): Ne
- Utikač za UK u kompletu: Ne
- Punjenje putem USB veze: Ne
- Topla bijela svjetlost: Da
- Vodootporno: Da
- Glavno rasvjetno tijelo: Da

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

Razno

- Posebno dizajnirana za: Vrt i trijem
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: SceneSwitch, Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,47 kg
- Visina: 2,3 cm
- Dužina: 25 cm
- Širina: 25 cm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 20.000 sat(i)
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1300
- Boja svjetla: 2700
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Postepeno prigušivanje – ne koristite s prigušivačem
- LED: Da
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: E
- IP šifra: IP54
- Klasa zaštite: II. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514417953
- Neto težina: 0,47 kg
- Bruto težina: 0,54 kg
- Visina: 25 cm
- Dužina: 2,8 cm
- Širina: 24,5 cm



Datum izdavanja:
2025-02-18
Verzija: 0.269

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com