

PHILIPS

Stropna svjetiljka
Mauve od 16 W

Stropne svjetiljke

4000 K

Bijela

Senzor



8719514431867



Svjetlo sa senzorom pokreta za praktičnost i dodatnu uštedu energije

Povećajte praktičnost dok štedite energiju. Philipsova LED stropna svjetiljka sa senzorom pokreta posredstvom senzora jednostavno se uključuje i isključuje, što znači da u sobe možete ulaziti ili iz njih izlaziti bez traženja prekidača. Širok raspon otkrivanja i LED tehnologija sa značajkom trenutnog uključivanja znače da je vaša kućna rasvjeta uključena samo kad vam je potrebna.

Jednostavnost doživljaja

- Zahvaljujući ugrađenom automatskom senzoru pokreta, ovo rasvjetno tijelo automatski se uključuje kada ljudi prolaze kraj njega.
- Lako postavljanje

Trajnost

- Ušteda energije

Istaknute znač.

Integrirani senzor pokreta

Lako postavljanje

Bez gnjavaže prilikom montiranja.
Samo ga fiksirajte ili pričvrstite na zid ili

strop i uključite i rasvjetno je tijelo spremno za rad.

Ušteda energije

Štedi energiju, što je dobro za vaše financije i okoliš.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Metal, Plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 15.000

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured, Garaža
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: Senzor

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 140 mA
- Učinkovitost: 118 lm/W

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,5 kg
- Visina: 7,2 cm
- Dužina: 32 cm
- Širina: 32 cm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 15.000 sat(i)
- Promjer: 320 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1900
- Boja svjetla: 4000
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- LED: Da
- Snaga žarulje u kompletu: 16
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: I. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514431867
- Neto težina: 0,48 kg
- Bruto težina: 0,79 kg
- Visina: 34,2 cm
- Dužina: 8,2 cm
- Širina: 34,2 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929003195901



Datum izdavanja:
2024-09-06
Verzija: 0.211

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com