

# PHILIPS


Stropna svjetiljka  
Ozziet od 18 W

Stropne svjetiljke

4000 K

Bijela

Mogućnost prigušivanja



8719514431942



## Jedno rasvjetno tijelo. Dvije svjetlosne zone. Tri postavke.

Ova svjetiljka modernog, elegantnog, tankog bijelog dizajna izgleda jednako uključena i isključena. Čiste zaobljene linije glavnog svjetla naglašene su pametnim linearnim rubnim svjetlom. Kombinacijom oba svjetla dobivate 3 jedinstvene postavke svjetla. Glavna stropna svjetiljka pruža hladno svjetlo snage 4000k, a rubno linearno svjetlo topli snop svjetlosti 2700k. Svjetiljka je dostupna u 3 veličine i savršeno će se uklopiti u svaku prostoriju vašeg doma. Praktična značajka memorije koja pamti vaše posljednje postavke dodatno upotpunjuje doživljaj.

### Dizajnirano za dnevnu i spavaću sobu

- Savršeno za opuštanje i druženje

### Usklađivanje s interijerom

- Izuzetno tanak dizajn

### Jednostavnost doživljaja

- Zapamtite svoj omiljeni način rada za lakši naknadni odabir
- Lako postavljanje

### Svjetlosni efekt

- Dvije svjetlosne zone

# Istaknute znač.

## Savršeno za opuštanje i druženje

Dnevni boravak srce je svakog doma – mjesto na kojem se obitelji okupljaju i opuštaju, a gosti druže. Rasvjeta dnevnog boravka mora biti lako prilagodljiva raznim načinima uporabe tijekom dana. Pažljivo smještanje raznih izvora svjetlosti i igra sa slojevima svjetlosti mogu pomoći u stvaranju dojma prostornosti uz koji će prostorija odasati toplinom i dobrodošlicom.

## Izuzetno tanak dizajn

Tanki dizajn idealan je za prostorije s niskim stropovima jer se svjetlo postavlja u ravnini s površinom.

## Zapamtite svoj omiljeni način rada za lakši naknadni odabir

Bez obzira birate li radije topli sjaj za ugodne večeri ili jarko bijelo svjetlo za koncentraciju, sustav pamti vaše omiljene postavke i olakšava vam naknadni odabir.

## Lako postavljanje

Bez gnjavaže prilikom montiranja. Samo ga fiksirajte ili pričvrstite na zid ili strop i uključite i rasvjetno je tijelo spremno za rad.

## Dvije svjetlosne zone

Promjena ambijentalne rasvjete u prostoriji nikada nije bila lakša. Philipsova dvozonska LED stropna svjetiljka SceneSwitch pruža vam tri jedinstvene postavke za postavljanje ambijentalne rasvjete. Kombinacija glavnog i linearnog rubnog svjetla daje pružit će vam savršen ambijent za druženje, koncentraciju i ugodne trenutke. Nije vam potreban prigušivač niti instalacija – sve što trebate je vaš postojeći prekidač.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Plastika

## Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

## Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured, Garaža
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: Prigušivo

## Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 150 mA
- Učinkovitost: 111 lm/W

## Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,61 kg
- Visina: 4,5 cm
- Dužina: 30 cm
- Širina: 30 cm

## Servis

- Jamstvo: 5 godina

#### Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 20.000 sat(i)
- Promjer: 300 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 2000
- Boja svjetla: 4000
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Postepeno prigušivanje – ne koristite s prigušivačem
- LED: Da
- Snaga žarulje u kompletu: 18

- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa

#### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514431942
- Neto težina: 0,62 kg
- Bruto težina: 0,88 kg
- Visina: 32,5 cm
- Dužina: 5,4 cm
- Širina: 32,5 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929003196301



Datum izdavanja:  
2024-09-17  
Verzija: 0.247

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)