

PHILIPS

LED cijev EM T8

LED

600 mm

3000 K

G13



8719514444430



Izdržljiva usmjerena LED rasvjeta s odličnom kvalitetom svjetla

Nadogradnja na LED cijevi tvrtke Philips predstavlja brz i jednostavan način zamjene vaših starih fluorescentnih cijevi modernom i učinkovitom LED tehnologijom. Ova LED cijev tvrtke Philips savršena je za mjesta na kojima je potrebno puno svjetlosti.

Odaberite održivo rješenje

- Uživajte u uštedi energije koju vam omogućuje LED rasvjeta, bez žrtvovanja kvalitete svjetla. Trenutačno uštedite više od 50 % energije zamjenom postojećih fluorescentnih cijevi (zabranjene prema propisima EU-a od 2023.).

Visokokvalitetno LED svjetlo koje traje desetljećima

- Uz vijek trajanja od 15.000 sati, ne morate često mijenjati izvore svjetlosti i možete uživati u savršenom rješenju rasvjete više od 15 godina.

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare fluorescentne cijevi

- Savršena zamjena za fluorescentne linearne cijevi koja savršeno odgovara postojećim rasvjetnim tijelima. Jednostavno priključite i koristite bez provlačenja novih kabela.

Istaknute znač.

Štedi više od 50 % energije u
usporedbi s fluorescentnim cijevima

Dugotrajan rad – 15.000 sati
Brzo i jednostavno postavljanje

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: T8
- Utičnica: G13
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana

Dimenzije žarulje

- Visina: 60,3 cm
- Širina: 2,8 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 240 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 3000 K
- Nominalni svjetlosni tok: 750 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 830 | CCT of 3000K

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značajke

- Učinkovitost: 93 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514444430
- EOC: 871951444443000
- Naziv proizvoda: LED T8 600mm 8W G13 WH ICT/4

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.55
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 8 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 60,3 cm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 491849

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514444430
- Neto težina: 0,12 kg
- Bruto težina: 0,15 kg
- Visina: 66,8 cm
- Dužina: 3,1 cm
- Širina: 3,1 cm



Datum izdavanja:
2024-11-27
Verzija: 0.436

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com