

PHILIPS

Žarulja od 40 W,
A60, E27, 3 kom.

LED

2700 K

470 lm

15.000 h



8719514459458



Jarka LED rasvjeta

Philips LED žarulje pružaju svjetlost visoke kvalitete izuzetno dugog vijeka trajanja i trenutno osiguravaju znatnu uštedu energije.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Saznajte više o svjetlu

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima standardne žarulje

Odaberite održivo rješenje

- Bolje za vaš novčanik i planet

Istaknute znač.

Saznajte više o svjetlu



Temperatura boje: svjetlost može imati različite temperature boje, što se označava jedinicama koje se zovu

Kelvin (K). Žarulje niske vrijednosti u jedinicama Kelvin stvaraju toplo, opuštajuće svjetlo, dok one visoke vrijednosti u jedinicama Kelvin pružaju hladno svjetlo koje više potiče na aktivnost. CRI: indeks uzvratne boje (CRI) upotrebljava se za opis učinka koji svjetlosni izvor ima na izgled boje. Prirodna sunčeva svjetlost ima CRI vrijednost od 100. CRI vrijednost LED žarulja tvrtke Philips uvijek je viša od 80, što osigurava vjerne i prirodne boje.

Zamjenjuje standardnu žarulju

Zahvaljujući predivnom dizajnu i prepoznatljivom obliku, ova štedna LED žarulja savršena je održiva zamjena za tradicionalne, iluminacijske žarulje.

Ušteda do 90 % energije

LED tehnologija štedi do 90 % energije u usporedbi sa standardnim žaruljama. Stoga sama vraća uloženi novac, godinu za godinom. Osim toga, pomaže u zaštiti okoliša.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana

Dimenzije žarulje

- Visina: 10,7 cm
- Širina: 6 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 180 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 470 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 827 | CCT of 2700K

Razno

- Ugodno za oči: Ne

Druge značajke

- Učinkovitost: 95 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514459458
- EOC: 871951445945800
- Naziv proizvoda: LED 40W A60 E27 WW FR ND 3CT/6 EC

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.53
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 4,9 W
- Ekvivalentna snaga: 40 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 10,7 cm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 1137333

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514459458
- Neto težina: 0,09 kg
- Bruto težina: 0,13 kg
- Visina: 11,5 cm
- Dužina: 6,1 cm
- Širina: 14,9 cm



Datum izdavanja:
2024-12-24
Verzija: 0.359

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com