

PHILIPS

Prozirna žarulja sa žarnom niti od 40 W G95 E27

Pametni LED

Pametna žarulja u boji


Do 470 lumena

Jednostavno priključivanje i korištenje

Upravljanje aplikacijom ili glasom



8720169165793



Upravljanje aplikacijom ili glasom

Pametne Philips LED žarulje sa žarnom niti privlače pogled. Čak i isključene izgledaju sjajno. A tek kad ih uključite! Ti prigušivi prozirni izvori svjetlosti u obliku kugle ispunjavaju vaše sobe milijunima boja i nijansama bijelog svjetla od toplih do hladnih. Istodobno uživajte u klasičnom izgledu starinskih žarulja sa žarnom niti i prednostima uštede energije LED žarulja. A s obzirom na to da imaju ugrađenu tehnologiju povezivanja WiZ, jednostavno možete upravljati njima putem Wi-Fija i aplikacije WiZ, daljinskog upravljača ili glasa.

Jednostavno za postavljanje

- Jednostavno priključivanje i korištenje

Pametno upravljanje

- Upravljanje putem pametnog telefona gdje god se nalazili.
- Glasovno upravljanje pomoću značajki Google Assistant, Alexa ili Siri Shortcuts

Pametne značajke

- Pomoću rasporeda podesite automatsko upravljanje rasvjetom
- Postavke značajki za udobnost

Načini osvjetljenja

- Milijuni boja i dinamični načini osvjetljenja
- Prilagodljivi načini toplog i hladnog bijelog svjetla i zadani načini osvjetljenja

Istaknute znač.

Jednostavno priključivanje i korištenje



WiZ funkcionira uz vaš postojeći Wi-Fi usmjerivač, nije vam potreban dodatni pristupnik. Samo uključite svoje novo svjetlo, preuzmite WiZ aplikaciju i sve je spremno!

Upravljanje s bilo kojeg mjesta

Upravlajte WiZ rasvjetom gdje god se nalazili putem svog pametnog telefona. Ne trebate brinuti ako ste ostavili upaljena svjetla prije izlaska iz doma. WiZ aplikacija dostupna je za iOS i Android.

Glasovno upravljanje

Oslobodite ruke i upravljajte svjetlima uz pomoć glasa i značajki Google Assistant, Amazon Alexa ili Siri Shortcuts. Pomoću jednostavnih glasovnih naredbi moći ćete uključivati i isključivati svjetla, pojačavati i prigušivati ih, mijenjati boju i postavljati prilagođene svjetlosne scene.

Pomoću rasporeda podesite automatsko upravljanje rasvjetom

Upravlajte automatski rasvjetom i prilagodite je svojim dnevnim i tjednim aktivnostima. Postavite raspored za paljenje svjetala prije nego stignete kući i držite ih ugašenim kad vam ne trebaju.

Postavke značajki za udobnost

Koristite unaprijed zadane značajke za udobnost u WiZ aplikaciji i uživajte u rasporedu osvjetljenja koji najbolje odgovara vašem dnevnom (cirkadijanom) ritmu. WiZ će vam osigurati jaču dnevnu svjetlost kada trebate biti puni energije i fokusirani, a neprimjetno će prijeći na nježno toplo bijelo svjetlo koje vam pomaže da se opustite i bolje spavate.

Milijuni boja i dinamični načini osvjetljenja

Na raspolaganju vam je paleta s milijunima boja osvjetljenja kojima možete stvoriti zadivljujući ambijent u svom domu. Uživajte u suptilnim razlikama kojima naši dinamični svjetlosni efekti osvjetljavaju vaše okruženje

Prilagodljivi načini toplog i hladnog bijelog svjetla i zadani načini osvjetljenja



Na raspolaganju vam je široka lepeza od živog hladnog do nježnog toplog bijelog svjetla, ili jednostavne opcije zadanih načina osvjetljenja kao što je Focus i Relax (fokusiranje i opuštanje), kojima ćete stvoriti najbolji ambijent za svoje aktivnosti.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: G95
- Utičnica: E27
- Tehnologija: Pametan Wi-Fi
- Vrste stakla: Prozirna
- Mogućnost prigušivanja: Bežično prigušivanje

Dimenzije žarulje

- Visina: 14,2 cm
- Masa: 0,065 kg
- Širina: 9,5 cm

Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 15 godina
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2200-6500 (RGB) K
- Kategorije boje svjetlosti: U boji
- Nominalni svjetlosni tok: 470 lm
- Vrijeme pokretanja: <0.5 s
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost

Razno

- Ugodno za oči: Da

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 47 mA
- Učinkovitost: 74 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8720169165793
- EOC: 872016916579300
- Naziv proizvoda: PHI WFB 40W G95 E27 822-65 RGB CL 1PF/6

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 6,3 W
- Ekvivalentna snaga: 40 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): G

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 14,2 cm

Nazivne vrijednosti

- Procijenjeni vijek trajanja: 15.000 sat(i)
- Nazivni svjetlosni tok: 470 lm
- Nazivna snaga: 6.3 W

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 1901107
- Referenca za mjerenje toka: Sphere

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169165793
- Neto težina: 0,07 kg
- Bruto težina: 0,14 kg
- Visina: 18,5 cm
- Dužina: 10,5 cm
- Širina: 10,5 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929003267221



Datum izdavanja:
2024-09-06
Verzija: 0.381

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com