

PHILIPS

Žarulja oblika kugle od 11 W
(ekvivalentna 75 W) G95
E27

Pametni LED

U boji

Plastika

Jednostavno priključivanje i
korištenje

Upravljanje aplikacijom ili
glasom



8720169170919



Pametna rasvjeta za vaše svakodnevno okruženje

Uvedite u život rasvjetu prilagođenu čovjeku pomoću ove pametne WiZ LED okrugle žarulje. Koristite različite nijanse tople i hladne bijele svjetlosti koja će vam pomoći da se fokusirate ili opustite. Možete napraviti raspored da se svjetlo pali i gasi prema vašem dnevnom ili tjednom rasporedu poslova, upravljati osvjetljenjem putem pametnog telefona ili pomoću glasa i pristupiti daljinski svjetlima čak i kada niste doma. WiZ svjetla povezuju se putem postojeće Wi-Fi veze, nije potreban nikakav dodatni hardver.

Jednostavno za postavljanje

- Funkcije pametne rasvjete jednostavne za postavljanje

Pametno upravljanje

- Upravljajte putem pametnog telefona gdje god se nalazili.

Pametne značajke

- Unaprijed postavljene postavke značajki za udobnost
- Postavite paljenje i gašenje rasvjete u skladu s vašim rasporedom

Načini osvjetljenja

- Prilagodite scene pomoću zadanih dinamičnih načina osvjetljenja.

Istaknute znač.

Trenutačno postavljanje



Uživajte u prednostima pametnih značajki za tren oka, jednostavnim povezivanjem svjetiljke WiZ s Wi-Fi mrežom. S lakoćom upravljajte svjetlima i kada niste kod kuće te zakažite automatsko uključivanje i isključivanje rasvjete. Nema potrebe za instalacijom dodatnog hardvera, kao što je koncentrator ili pristupnik.

Upravljanje s bilo kojeg mjesta

Upravljajte svojim uređajima gdje god se nalazili putem svog pametnog telefona. Ne trebate brinuti ako ste ostavili uređaje uključene prije izlaska iz doma. WiZ aplikacija dostupna je za iOS i Android.

Unaprijed postavljene postavke značajki za udobnost



Koristite unaprijed postavljene značajke za udobnost u WiZ aplikaciji i uživajte u rasporedu osvjjetljenja koji najbolje odgovara vašem dnevnom (cirkadijanom) ritmu. WiZ će osigurati jaču dnevnu svjetlost kada vam je potrebna energija i usredotočenost, a zatim će neprimjetno prijeći na nježno toplo bijelo svjetlo koje će vam pomoći da se opustite i bolje spavate.

Raspored automatizacije rasvjete



Automatizirajte svoja pametna svjetla u skladu sa svojom dnevnom ili tjednom rutinom. Zakažite uključivanje svih svjetala ujutro ili prije no što stignete kući i njihovo gašenje radi uštede energije kada vam nisu potrebna.

Prilagodene scene

Pomiješajte bijelo svjetlo i svjetlo različitih boja i stvorite savršeni svjetlosni ambijent za svojih „pet minuta“. Spremite ovu kombinaciju i aktivirajte je kad god poželite pomoću aplikacije, WiZmotea ili glasa.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: G95
- Utičnica: E27
- Tehnologija: Pametan Wi-Fi
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Bežično prigušivanje

Dimenzije žarulje

- Visina: 13,9 cm
- Masa: 0,11 kg
- Širina: 9,5 cm

Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 25 godina
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 25.000 sat(i)

Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2200-6500 (RGB) K
- Kategorije boje svjetlosti: U boji
- Nominalni svjetlosni tok: 1055 lm
- Vrijeme pokretanja: <0.5 s
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost

Razno

- Ugodno za oči: Da

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 75 mA
- Učinkovitost: 95 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8720169170919
- EOC: 872016917091900
- Naziv proizvoda: PHI WFB 75W G95 E27 822-65 RGB 1PF/6

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 11 W
- Ekvivalentna snaga: 75 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 13,9 cm

Nazivne vrijednosti

- Procijenjeni vijek trajanja: 25.000 sat(i)
- Nazivni svjetlosni tok: 1055 lm
- Nazivna snaga: 11 W

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 1421113
- Referenca za mjerenje toka: Sphere

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169170919
- Neto težina: 0,1 kg
- Bruto težina: 0,21 kg
- Visina: 18,5 cm
- Dužina: 10,5 cm
- Širina: 10,5 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929003604721



Datum izdavanja:
2024-09-17
Verzija: 0.267

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com