

# PHILIPS

Reflektorska od 50 W, PAR16 GU10

Iznimno učinkovito

4000 K

375 lm

50.000 h



8720169174320



## Žarulja kao nijedna druga

Philips LED reflektorske žarulje pružaju usmjerenu zraku jake svjetlosti, izuzetno dug vijek trajanja i znatnu uštedu energije. Ova reflektorska žarulja savršena je dugotrajna zamjena za reflektorske žarulje snage 50 W s GU10 glom.

### Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima standardne halogene žarulje

### Odaberite održivo rješenje

- Žarulja dugog vijeka trajanja – traje do 50 godina

### Visokokvalitetno LED svjetlo koje traje desetljećima

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

# Istaknute znač.

## Zamjenjuje standardnu halogenu



Dizajn predivnog oblika i prepoznatljive dimenzije ovu standardnu štednu LED žarulju čine modernom. Savršena održiva zamjena za tradicionalne, standardne halogene žarulje.

## Žarulja dugog vijeka trajanja – traje do 50 godina

Uz vijek trajanja do 50.000 sati ne morate često mijenjati žarulje te možete uživati u savršenom rješenju rasvjete duže od 50 godina.

## Dizajnirano za ugodnost vašim očima



Jednostavno je primijetiti kako jako osvjetljenje može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je svjetlo prejako, bliješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvijetliti svoj svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugođaj u vašem domu.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Reflektor usmjerenog snopa
- Utičnica: GU10
- Vrste stakla: Prozirna
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Prozirna

## Dimenzije žarulje

- Visina: 5,4 cm
- Širina: 5 cm

## Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

## Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 50.000 sat(i)

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 4000 K
- Nominalni svjetlosni tok: 375 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 840 | CCT of 4000K

## Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: UltraEfficient, EyeComfort

## Druge značajke

- Učinkovitost: 178 lm/W

#### Podaci o ambalaži

- EAN: 8720169174320
- EOC: 872016917432000
- Naziv proizvoda: LEDClassic 50W GU10 CW 36D ND UE SRT4

#### Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.4
- Napon: AC 220–240 V
- Snaga: 2,1 W
- Ekvivalentna snaga: 50 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): A

#### Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 5,4 cm

#### Nazivne vrijednosti

- Nazivni vršni intenzitet: 680 cd

#### Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50–60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 1428241

#### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169174320
- Neto težina: 0,05 kg
- Bruto težina: 0,12 kg
- Visina: 13,2 cm
- Dužina: 5,3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:  
2024-12-04  
Verzija: 0.422

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)