

# PHILIPS

Prozirna žarulja sa  
žarnom niti 40 W A60  
E27

Iznimno učinkovito

4000 K

485 lm

50.000 h



8720169187573



## Svijetla LED rasvjeta odlične kvalitete svjetla

Philips LED žarulja pruža rješenje opće rasvjete za svakodnevne aktivnosti u zatvorenom prostoru. Odmah ćete ostvariti uštede energije i smanjiti učestalost zamjene žarulja, bez potrebe za kompromisom po pitanju kvalitete rasvjete.

### Vrlo kvalitetno svjetlo

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

### Odaberite održivo rješenje

- Ušteda do 90 % energije
- Žarulja dugog vijeka trajanja – traje do 50 godina

# Istaknute znač.

## Dizajnirano za ugodnost vaših očiju



Lako je primijetiti kako jaka rasvjeta može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je previše svijetlo, bliješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvijetliti vaš svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugođaj u vašem domu.

## Ušteda do 90 % energije



Uživajte u uštedi energije koju vam omogućuje LED rasvjeta, bez smanjenja kvalitete svjetla. Trenutačno uštedite više od 90 % energije zamjenom postojećih žarulja sa žarnom niti ili halogenih žarulja

## Žarulja dugog vijeka trajanja – traje do 50 godina



Uz vijek trajanja do 50.000 sati ne morate često mijenjati žarulje te možete uživati u savršenom rješenju rasvjete duže od 50 godina.

## Specifikacije

### Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Prozirna

### Dimenzije žarulje

- Visina: 10,4 cm
- Širina: 6 cm

### Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 50.000 sat(i)

### Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

### Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 4000 K
- Nominalni svjetlosni tok: 485 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 840 | CCT of 4000K

### Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: UltraEfficient, EyeComfort

### Druge značajke

- Učinkovitost: 210 lm/W

### Podaci o ambalaži

- EAN: 8720169187573
- EOC: 872016918757300
- Naziv proizvoda: LED CLA 40W A60 E27 4000K CL UE SRT4

#### Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.4
- Napon: AC 220-240 V
- Snaga: 2,3 W
- Ekvivalentna snaga: 40 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): A

#### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169187573
- Neto težina: 0,03 kg
- Bruto težina: 0,05 kg
- Visina: 14,6 cm
- Dužina: 6,5 cm
- Širina: 6,3 cm

#### Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 10,4 cm

#### Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 1442605



Datum izdavanja:  
2025-03-11  
Verzija: 0.453

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrтка Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)