

PHILIPS

Prozirna žarulja sa žarnom niti od 100 W A60 E27

Iznimno učinkovito

2700 K

1535 lm

50.000 h



8720169187979



Svijetla LED rasvjeta odlične kvalitete svjetla

Philips LED žarulja pruža rješenje opće rasvjete za svakodnevne aktivnosti u zatvorenom prostoru. Odmah ćete ostvariti uštede energije i smanjiti učestalost zamjene žarulja, bez potrebe za kompromisom po pitanju kvalitete rasvjete.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

Odaberite održivo rješenje

- Bolje za vaš novčanik i planet
- Žarulja dugog vijeka trajanja – traje do 50 godina

Istaknute znač.

Nježne LED diode, blage za oči



Lako je primijetiti kako jaka rasvjeta može uzrokovati naprezanje očiju. Ako

je previše svijetlo, bliješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvijetliti vaš svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugođaj u vašem domu.

Ušteda do 90 % energije

LED tehnologija štedi do 90 % energije u usporedbi sa standardnim žaruljama. Stoga sama vraća uloženi novac, godinu za godinom. Osim toga, pomaže u zaštiti okoliša.

Žarulja dugog vijeka trajanja – traje do 50 godina

Uz vijek trajanja do 50.000 sati ne morate često mijenjati žarulje te možete uživati u savršenom rješenju rasvjete duže od 50 godina.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Vrste stakla: Prozirna
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Prozirna

Dimenzije žarulje

- Visina: 10,4 cm
- Širina: 6 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 50.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 1535 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 827 | CCT of 2700K

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: UltraEfficient, EyeComfort

Druge značajke

- Učinkovitost: 210 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8720169187979
- EOC: 872016918797900
- Naziv proizvoda: LED CLA 100WA60 E27 2700K CL UE SRT4

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.4
- Napon: AC 220-240 V
- Snaga: 7,3 W
- Ekvivalentna snaga: 100 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): A

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 10,4 cm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 1442625

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169187979
- Neto težina: 0,03 kg
- Bruto težina: 0,05 kg
- Visina: 14,6 cm
- Dužina: 6,5 cm
- Širina: 6,3 cm
- Šifra proizvoda (12 NC):
929003625101



Datum izdavanja:
2024-08-12
Verzija: 0.418

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com