

PHILIPS

Jantarna žarulja sa žarnom niti od 40 W G125 E27

LED


1800 K

470 lm

15.000 h



8720169191198



Dizajnirana kako bi bila viđena

Nova kolekcija Deco transformira vaš dom savršenim spojem (toplog) bijelog svjetla i minimalističke rasvjete vitkih linija.

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima standardne žarulje

Odaberite održivo rješenje

- Cijevi dugog vijeka trajanja – do 15 godina
- Bolje za vaš novčanik i planet

Dizajnirana da bude uočljiva, dobro izgleda uključena i isključena

- LED u vintage stilu

Istaknute znač.

Zamjenjuje standardnu žarulju

Zahvaljujući predivnom dizajnu i prepoznatljivom obliku, ova štedna LED žarulja savršena je održiva zamjena za tradicionalne, iluminacijske žarulje.

Nazivno prosječno trajanje je 15 000 sati



Uz vijek trajanja do 15 000 sati ne morate često mijenjati cijevi te možete uživati u savršenom rasvjetnom rješenju duže od 15 godina.

Ušteda do 90 % energije

LED tehnologija štedi do 90 % energije u usporedbi sa standardnim žaruljama. Stoga sama vraća uloženi novac, godinu za godinom. Osim toga, pomaže u zaštiti okoliša.

Vintage (2000 K i 2200 K)

Zamislite vintage izgled tradicionalne rasvjete s prednostima LED tehnologije. Uz LED žarulje sa žarnom niti kolekcije Philips Vintage možete ostvariti klasičan izgled koji volite i energetska učinkovitost koju trebate. Emitiraju svjetlost tradicionalne boje i jantarnog sjaja staromodnih žarulja sa žarnom niti. Prozirna staklena žarulja jantarne boje, grlo s mjedenom završnom obradom i retro izgled LED žarne niti daju vintage dojam ukrasnoj rasvjeti vašeg doma. Složena vrtložasta žarna nit stvara ugodan i topao ambijent.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja u obliku kugle širokog snopa
- Utičnica: E27
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Jantarna

Dimenzije žarulje

- Visina: 17,8 cm
- Širina: 12,5 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 1800 K
- Nominalni svjetlosni tok: 470 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 818 | CCT of 1800K

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne značajke: Dekorativno

Druge značajke

- Učinkovitost: 67 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8720169191198
- EOC: 872016919119800
- Naziv proizvoda: LED G125 40W
1800K E27 NDSRT Amber 1PF

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: AC 230 V
- Snaga: 7 W
- Ekvivalentna snaga: 40 W

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 17,8 cm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50–60 Hz

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169191198
- Neto težina: 0,1 kg
- Bruto težina: 0,2 kg
- Visina: 22,6 cm
- Dužina: 13 cm
- Širina: 13 cm



Datum izdavanja:
2024-11-21
Verzija: 0.369

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com