

PHILIPS

Jantarna žarulja sa
žarnom niti od 40 W G95
E27

LED

2200 K

470 lm

15.000 h

Mogućnost prigušivanja



8720169191532



Dizajnirana kako bi bila viđena

Nova kolekcija Deco transformira vaš dom savršenim spojem (toplog) bijelog svjetla i minimalističke rasvjete vitkih linija.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Žarulja dugog vijeka trajanja – traje do 10 godina

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima standardne žarulje

Odaberite održivo rješenje

- Bolje za vaš novčanik i planet

Dizajnirana da bude uočljiva, dobro izgleda uključena i isključena

- LED u vintage stilu

Istaknute znač.

Prosječni vijek trajanja je 10.950 sati

Uz vijek trajanja do 10.950 sati ne morate često mijenjati žarulje te možete uživati u savršenom rješenju rasvjete duže od 10 godina.

Zamjenjuje standardnu žarulju

Zahvaljujući predivnom dizajnu i prepoznatljivom obliku, ova štedna LED žarulja savršena je održiva zamjena za tradicionalne, iluminacijske žarulje.

Ušteda do 90 % energije

LED tehnologija štedi do 90 % energije u usporedbi sa standardnim žaruljama. Stoga sama vraća uloženi novac, godinu za godinom. Osim toga, pomaže u zaštiti okoliša.

Vintage (2000 K i 2200 K)

Zamislite vintage izgled tradicionalne rasvjete s prednostima LED tehnologije. Uz LED žarulje sa žarnom niti kolekcije Philips Vintage možete ostvariti klasičan izgled koji volite i energetska učinkovitost koju trebate. Emitiraju svjetlost tradicionalne boje i jantarnog sjaja staromodnih žarulja sa žarnom niti. Prozirna staklena žarulja jantarne boje, grlo s mjedenom završnom obradom i retro izgled LED žarne niti daju vintage dojam ukrasnoj rasvjeti vašeg doma. Složena vrtložasta žarna nit stvara ugodan i topao ambijent.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja u obliku kugle širokog snopa
- Utičnica: E27
- Mogućnost prigušivanja: Samo s određenim prigušivačima
- Završna obrada žarulje: Jantarna

Dimenzije žarulje

- Visina: 14 cm
- Širina: 9,5 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2200 K
- Nominalni svjetlosni tok: 470 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 822 | CCT of 2200K

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne značajke: Prigušivo, Dekorativno

Druge značajke

- Učinkovitost: 85 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8720169191532
- EOC: 872016919153200
- Naziv proizvoda: LED G95 40W 2200K E27 Amber Sp DIM 1PF

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: AC 230 V
- Snaga: 5,5 W
- Ekvivalentna snaga: 40 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 14 cm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50–60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 1430261

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169191532
- Neto težina: 0,06 kg
- Bruto težina: 0,11 kg
- Visina: 18,2 cm
- Dužina: 13,1 cm
- Širina: 10,3 cm



Datum izdavanja:
2024-11-21
Verzija: 0.386

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com