

# PHILIPS

Jantarna žarulja sa  
žarnom niti od 25 W B35  
E14


LED

2200 K

250 lm

15.000 h

Mogućnost prigušivanja



8720169191631



## Dizajnirana kako bi bila viđena

Nova kolekcija Deco transformira vaš dom savršenim spojem  
(toplog) bijelog svjetla i minimalističke rasvjete vitkih linija.

### Vrlo kvalitetno svjetlo

- Žarulja dugog vijeka trajanja – traje do 10 godina

### Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima standardne žarulje

### Odaberite održivo rješenje

- Bolje za vaš novčanik i planet

### Dizajnirana da bude uočljiva, dobro izgleda uključena i isključena

- LED u vintage stilu

# Istaknute znač.

## Prosječni vijek trajanja je 10.950 sati

Uz vijek trajanja do 10.950 sati ne morate često mijenjati žarulje te možete uživati u savršenom rješenju rasvjete duže od 10 godina.

## Zamjenjuje standardnu žarulju



Zahvaljujući predivnom dizajnu i prepoznatljivom obliku, ova štedna LED žarulja savršena je održiva zamjena za tradicionalne, iluminacijske žarulje.

## Ušteda do 90 % energije



LED tehnologija štedi do 90 % energije u usporedbi sa standardnim žaruljama. Stoga sama vraća uloženi novac, godinu za godinom. Osim toga, pomaže u zaštiti okoliša.

## Vintage (2000 K i 2200 K)

Zamislite vintage izgled tradicionalne rasvjete s prednostima LED tehnologije. Uz LED žarulje sa žarnom niti kolekcije Philips Vintage možete ostvariti klasičan izgled koji volite i energetska učinkovitost koju trebate. Emitiraju svjetlost tradicionalne boje i jantarnog sjaja staromodnih žarulja sa žarnom niti. Prozirna staklena žarulja jantarne boje, grlo s mjedenom završnom obradom i retro izgled LED žarne niti daju vintage dojam ukrasnoj rasvjeti vašeg doma. Složena vrtložasta žarna nit stvara ugodan i topao ambijent.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Svijeća širokog snopa
- Utičnica: E14
- Mogućnost prigušivanja: Samo s određenim prigušivačima
- Završna obrada žarulje: Jantarna

## Dimenzije žarulje

- Visina: 9,7 cm
- Širina: 3,5 cm

## Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

## Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2200 K
- Nominalni svjetlosni tok: 250 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 822 | CCT of 2200K

## Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne značajke: Prigušivo, Dekorativno

#### Druge značajke

- Učinkovitost: 83 lm/W

#### Podaci o ambalaži

- EAN: 8720169191631
- EOC: 872016919163100
- Naziv proizvoda: LED B35 25W 2200K E14 Amber Sp DIM 1PF

#### Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: AC 230 V
- Snaga: 3 W
- Ekvivalentna snaga: 25 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): G

#### Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 9,7 cm

#### Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50–60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 1430266

#### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169191631
- Neto težina: 0,01 kg
- Bruto težina: 0,03 kg
- Visina: 14,6 cm
- Dužina: 4,6 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:  
2025-01-28  
Verzija: 0.380

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrтка Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)