

PHILIPS

Stropna svjetiljka
Mauve, 12 W, kvadratna

Stropne svjetiljke

4000 K

Bijela



8720169195479



Ugodno LED svjetlo koje je blago za vaše oči

LED rasvjetna tijela tvrtke Philips daju svjetlost koja je osmišljena kako bi bila ugodna za oči

Svjetlosni efekt

- Ova stropna svjetiljka odlikuje se tehnologijom isprepletene optike te zbog toga na pametan način distribuira svjetlost kako bi poboljšala vaš ukupan doživljaj svjetla. Leća ovog rasvjetnog tijela ima piramidalnu mikrostrukturu koja raspršuje i ravnomjerno distribuira svjetlost, zbog čega ona postaje ugodnija za oči.

Jednostavnost doživljaja

- Lako postavljanje

Svjetlosni efekt

- Ravnomjerna raspodjela svjetlosti

Vrhunska kvaliteta

- Jednostavno za čišćenje

Istaknute znač.

Isprepletena optika

Ova stropna svjetiljka odlikuje se tehnologijom isprepletene optike te zbog toga na pametan način distribuira svjetlost kako bi poboljšala vaš ukupan doživljaj svjetla. Leća ovog rasvjetnog tijela ima piramidalnu mikrostrukturu koja raspršuje i ravnomjerno distribuira svjetlost, zbog čega ona postaje ugodnija za oči.

Lako postavljanje

Bez gnjavaže prilikom montiranja. Samo ga fiksirajte ili pričvrstite na zid ili strop i uključite i rasvjetno je tijelo spremno za rad.

Jednostavno za čišćenje

Uz materijale koji su glatki i jednostavni za čišćenje vaš će dom od poda do stropa uvijek izgledati privlačno.

Ravnomjerna raspodjela svjetlosti

Osvjetlite svoje prostorije jednakomjernim i ujednačenim osvjetljenjem.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Pravokutna

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Metal, Plastika

Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 15 godina
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 15.000

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: <2

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured, Garaža
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 75 mA
- Učinkovitost: 108 lm/W

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,36 kg
- Visina: 6,5 cm
- Dužina: 26 cm
- Širina: 26 cm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 15.000 sat(i)
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1300
- Boja svjetla: 4000
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- LED: Da
- Snaga žarulje u kompletu: 12
- IP šifra: IP20

- Klasa zaštite: I. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169195479
- Neto težina: 0,36 kg
- Bruto težina: 0,72 kg
- Visina: 35,8 cm
- Dužina: 8,4 cm
- Širina: 35,8 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929003313301



Datum izdavanja:
2024-09-06
Verzija: 0.330

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrтка Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com