

# PHILIPS

## LED cijev EM T8

LED

1500 mm

4000 K

G13



8720169204829



# Izdržljiva usmjerena LED rasvjeta s odličnom kvalitetom svjetla

Nadogradnja na LED cijevi tvrtke Philips predstavlja brz i jednostavan način zamjene vaših starih fluorescentnih cijevi modernom i učinkovitim LED tehnologijom. Ova LED cijev tvrtke Philips savršena je za mjesta na kojima je potrebno puno svjetlosti.

### Vrlo kvalitetno svjetlo

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

### Odaberite održivo rješenje

- Uživajte u uštedi energije koju vam omogućuje LED rasvjeta, bez žrtvovanja kvalitete svjetla. Trenutačno uštedite više od 50 % energije zamjenom postojećih fluorescentnih cijevi (zabranjene prema propisima EU-a od 2023.).

### Visokokvalitetno LED svjetlo koje traje desetljećima

- Uz vijek trajanja od 35.000 sati, ne morate često mijenjati izvore svjetlosti i možete uživati u savršenom rješenju rasvjete više od 35 godina.

### Odaberite jednostavnu zamjenu za stare fluorescentne cijevi

- Dizajnirano za rad na elektromagnetskim prigušnicama.

# Istaknute znač.

## Nježne LED diode, blage za oči



Lako je primijetiti kako jaka rasvjeta može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je previše svijetlo, bliješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvijetliti vaš svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugođaj u vašem domu.

**Štedi više od 50 % energije u usporedbi s fluorescentnim cijevima**  
**Dugotrajan rad – 35.000 sati**  
**Kompatibilno s elektromagnetskom prigušnicom**

## Specifikacije

### Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: T8
- Utičnica: G13
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana

### Dimenzije žarulje

- Visina: 151,4 cm
- Širina: 2,8 cm

### Dizajn i završna obrada

- Materijal: Staklo

### Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 200.000
- Nominalni vijek trajanja: 35.000 sat(i)

### Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

### Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 240 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 4000 K
- Nominalni svjetlosni tok: 3500 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 840 | CCT of 4000K

### Druge značajke

- Učinkovitost: 111 lm/W

### Podaci o ambalaži

- EAN: 8720169204829
- EOC: 872016920482900
- Naziv proizvoda: LED T8 1500mm 31.5W G13 CW UO 1CT/4

### Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.9
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 31,5 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): E

### Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 151,4 cm

### Servis

- Jamstvo: 2 godine

### Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 1384722

**Dimenzije i težina pakiranja**

- EAN/UPC – proizvod:  
8720169204829
- Neto težina: 0,28 kg
- Bruto težina: 0,35 kg
- Visina: 157,7 cm
- Dužina: 3,1 cm
- Širina: 3,1 cm
- Šifra proizvoda (12 NC):  
929003154401



Datum izdavanja:  
2024-09-06  
Verzija: 0.409

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)