

PHILIPS

Reflektorska žarulja od 50 W PAR16 GU10, 3 kom.

Pametni LED

Prilagodljiva bijela pametna žarulja

Do 345 lumena

Jednostavno priključivanje i korištenje

Upravljanje aplikacijom ili glasom



8720169210370



Pametna rasvjeta za vaše svakodnevno okruženje

Dodajte difuzno prilagodljivo toplo ili hladno bijelo pametno svjetlo standardnim uvučenim rasvjetnim tijelima i reflektorskim svjetiljkama pomoću pametne LED žarulje GU10 tvrtke Philips. Ta je žarulja povezana s aplikacijom WiZ. Upotrebljavajte je s postojećom Wi-Fi vezom za upravljanje pomoću aplikacije WiZ ili glasom.

Jednostavno za postavljanje

- Jednostavno priključivanje i korištenje. Funkcionira s postojećom Wi-Fi vezom.

Pametno upravljanje

- Upravljanje putem pametnog telefona gdje god se nalazili
- Oslobodite ruke i upravljajte glasom

Pametne značajke

- Pametno prigušivanje putem aplikacije, glasovne naredbe ili prigušivača
- Postavke značajki za udobnost
- Pomoću rasporeda podesite automatsko upravljanje rasvjetom

Načini osvjetljenja

- Prilagodljivi načini toplog i hladnog bijelog svjetla i zadani načini osvjetljenja

Istaknute znač.

Jednostavno priključivanje i korištenje

WiZ funkcionira uz vaš postojeći Wi-Fi router, nije vam potreban dodatni pristupnik. Samo uključite svoje novo svjetlo, preuzmite WiZ aplikaciju i sve je spremno!

Upravljanje s bilo kojeg mjesta



Upravlajte WiZ rasvjetom gdje god se nalazili putem svog pametnog telefona. Ne trebate brinuti ako ste ostavili upaljena svjetla prije izlaska iz doma. WiZ aplikacija dostupna je za iOS i Android.

Oslobodite ruke i upravljajte glasom



Upravlajte svojim svjetlima samo zvukom svog glasa, jednostavno omogućite integraciju s Googleom, Alexom ili je dodajte u svoje prečace za Siri.


Pametno prigušivanje

Prigušite svjetlinu do željene razine putem pametnog telefona, Wizmotea ili glasa. Ne morate instalirati skupi prigušivač.

Postavke značajki za udobnost

Koristite unaprijed zadane značajke za udobnost u WiZ aplikaciji i uživajte u rasporedu osvjetljenja koji najbolje odgovara vašem dnevnom (cirkadijanom) ritmu. WiZ će vam osigurati jaču dnevnu svjetlost kada trebate biti puni energije i fokusirani, a neprimjetno će prijeći na nježno toplo bijelo svjetlo koje vam pomaže da se opustite i bolje spavate.

Pomoću rasporeda podesite automatsko upravljanje rasvjetom



Upravlajte automatski rasvjetom i prilagodite je svojim dnevnim i tjednim aktivnostima. Postavite raspored za paljenje svjetala prije nego stignete kući i držite ih ugašenim kad vam ne trebaju.

Prilagodljivi načini toplog i hladnog bijelog svjetla i zadani načini osvjetljenja



Na raspolaganju vam je široka lepeza od živog hladnog do nježnog toplog bijelog svjetla, ili jednostavne opcije zadanih načina osvjetljenja kao što je Focus i Relax (fokusiranje i opuštanje), kojima ćete stvoriti najbolji ambijent za svoje aktivnosti.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: PAR16
- Utičnica: GU10
- Tehnologija: Pametan Wi-Fi
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Bežično prigušivanje

Dimenzije žarulje

- Visina: 5,8 cm
- Masa: 0,15 kg
- Širina: 5 cm

Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 15 godina
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 90
- Temperatura boje: 2700-6500 K
- Kategorije boje svjetlosti: Prilagodljiva bijela
- Nominalni svjetlosni tok: 345 lm
- Vrijeme pokretanja: <0.5 s
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost

Razno

- Ugodno za oči: Da

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 40 mA
- Učinkovitost: 73 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8720169210370
- EOC: 872016921037000
- Naziv proizvoda: PHI WFB 50W GU10 927-65 TW 3CT6

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.51
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 4,7 W
- Ekvivalentna snaga: 50 W

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 5,8 cm

Nazivne vrijednosti

- Nazivni kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Procijenjeni vijek trajanja: 15.000 sat(i)
- Nazivni svjetlosni tok: 345 lm
- Nazivni vršni intenzitet: 550 cd
- Nazivna snaga: 4.7 W

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Referenca za mjerenje toka: Narrow Cone

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169210370
- Neto težina: 0,45 kg
- Bruto težina: 0,55 kg
- Visina: 14,4 cm
- Dužina: 7,1 cm
- Širina: 18,5 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929002448336



Datum izdavanja:
2024-09-06
Verzija: 0.318

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com