

PHILIPS

Žarulja od 60 W
A60 E27, 3 kom.

Pametni LED

Prilagodljiva bijela pametna
žarulja


Do 806 lumena

Jednostavno priključivanje i
korištenje

Upravljanje aplikacijom ili
glasom



8720169210394



Pametna rasvjeta za vaše svakodnevno okruženje

Philips LED žarulje pružaju jednostavno rješenje za odabir boje u skladu sa željenom primjenom. Odlikuju se prekrasnim svjetlom, iznimno dugim vijekom trajanja i omogućuju trenutnu značajnu uštedu energije. Pročišćen i elegantan dizajn čini ovu žarulju savršenom zamjenom za tradicionalne žarulje.

Jednostavno za postavljanje

- Jednostavno priključivanje i korištenje

Pametno upravljanje

- Upravljanje putem pametnog telefona gdje god se nalazili
- Oslobodite ruke i upravljajte glasom

Pametne značajke

- Pametno prigušivanje putem aplikacije, glasovne naredbe ili prigušivača
- Postavke značajki za udobnost
- Pomoću rasporeda podesite automatsko upravljanje rasvjetom

Načini osvjetljenja

- Prilagodljivi načini toplog i hladnog bijelog svjetla i zadani načini osvjetljenja

Istaknute znač.

Jednostavno priključivanje i korištenje



WiZ funkcionira uz vaš postojeći Wi-Fi usmjerivač, nije vam potreban dodatni pristupnik. Samo uključite svoje novo svjetlo, preuzmite WiZ aplikaciju i sve je spremno!

Upravljanje s bilo kojeg mjesta



Upravlajte WiZ rasvjetom gdje god se nalazili putem svog pametnog telefona. Ne trebate brinuti ako ste ostavili upaljena svjetla prije izlaska iz doma. WiZ aplikacija dostupna je za iOS i Android.

Oslobodite ruke i upravljajte glasom



Upravlajte svojim svjetlima samo zvukom svog glasa, jednostavno omogućite integraciju s Googleom, Alexom ili je dodajte u svoje prečace za Siri.


Pametno prigušivanje

Prigušite svjetlinu do željene razine putem pametnog telefona, Wizmotea ili glasa. Ne morate instalirati skupi prigušivač.

Postavke značajki za udobnost

Koristite unaprijed zadane značajke za udobnost u WiZ aplikaciji i uživajte u rasporedu osvjetljenja koji najbolje odgovara vašem dnevnom (cirkadijanom) ritmu. WiZ će vam osigurati jaču dnevnu svjetlost kada trebate biti puni energije i fokusirani, a neprimjetno će prijeći na nježno toplo bijelo svjetlo koje vam pomaže da se opustite i bolje spavate.

Pomoću rasporeda podesite automatsko upravljanje rasvjetom



Upravlajte automatski rasvjetom i prilagodite je svojim dnevnim i tjednim aktivnostima. Postavite raspored za paljenje svjetala prije nego stignete kući i držite ih ugašenim kad vam ne trebaju.

Prilagodljivi načini toplog i hladnog bijelog svjetla i zadani načini osvjetljenja



Na raspolaganju vam je široka lepeza od živog hladnog do nježnog toplog bijelog svjetla, ili jednostavne opcije zadanih načina osvjetljenja kao što je Foxus i Relax (fokusiranje i opuštanje), kojima ćete stvoriti najbolji ambijent za svoje aktivnosti.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: A60
- Utičnica: E27
- Tehnologija: Pametan Wi-Fi
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Bežično prigušivanje

Dimenzije žarulje

- Visina: 12,2 cm
- Masa: 0,195 kg
- Širina: 6 cm

Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 25 godina
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 25.000 sat(i)

Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 90
- Temperatura boje: 2700-6500 K
- Kategorije boje svjetlosti: Prilagodljiva bijela
- Nominalni svjetlosni tok: 806 lm
- Vrijeme pokretanja: <0.5 s
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost

Razno

- Ugodno za oči: Da

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 70 mA
- Učinkovitost: 100 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8720169210394
- EOC: 872016921039400
- Naziv proizvoda: PHI WFB 60W A60 E27 927-65 TW 3CT6

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.51
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 8 W
- Ekvivalentna snaga: 60 W

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 12,2 cm

Nazivne vrijednosti

- Procijenjeni vijek trajanja: 25.000 sat(i)
- Nazivni svjetlosni tok: 806 lm
- Nazivna snaga: 8 W

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Referenca za mjerenje toka: Sphere

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169210394
- Neto težina: 0,2 kg
- Bruto težina: 0,32 kg
- Visina: 15,5 cm
- Dužina: 8,5 cm
- Širina: 18 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929002383536



Datum izdavanja:
2024-09-06
Verzija: 0.322

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrтка Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com