

PHILIPS

Žarulja sa žarnom
niti od 60 W E27

Pametni LED

2700-4000

Do 903 lumena

Jednostavno priključivanje i
korištenje

Upravljanje aplikacijom ili
glasom



8720169241435



Pametna rasvjeta za vaše svakodnevno okruženje

Iznimno učinkovita pametna žarulja Philips A60 naša je energetski najučinkovitija pametna žarulja. To je pametna žarulja klase A koja troši 40 % manje energije u odnosu na standardna LED svjetla i povezana LED svjetla te povezane LED žarulje. Praktična bežična funkcija prigušivanja i lako povezivanje putem Wi-Fi-ja čine upravljanje ovim svjetlima vrlo jednostavnim, pa nema potrebe za ugradnjom skupog prigušivača. Ako ste zainteresirani za prijelaz na pametnu rasvjetu, ovo je odlično mjesto za početak: najbolja energetska učinkovitost u klasi, primjenjiva odmah po vađenju iz pakiranja, uz dodatne pametne značajke koje možete upotrebljavati kad god poželite

Jednostavno za postavljanje

- Jednostavno priključivanje i korištenje

Pametno upravljanje

- Upravljaite putem pametnog telefona gdje god se nalazili

Pametne značajke

- Unaprijed postavljene postavke značajki za udobnost
- Pomoću rasporeda postavite automatsko upravljanje uređajem
- Praćenje potrošnje energije

Načini osvjetljenja

- Prilagodljivi načini toplog i hladnog bijelog svjetla i zadani načini osvjetljenja

Oblik

- Višestruka primjena i jednostavno postavljanje

Istaknute znač.

Jednostavno priključivanje i korištenje



WiZ funkcioniira uz vaš postojeći Wi-Fi usmjerivač, nije vam potreban dodatni pristupnik. Samo uključite svoje novo svjetlo, preuzmite WiZ aplikaciju i sve je spremno!

Upravljanje s bilo kojeg mjesta




Upravlajte WiZ rasvjetom gdje god se nalazili putem svog pametnog telefona. Ne trebate brinuti ako ste ostavili upaljena svjetla prije izlaska iz doma. WiZ aplikacija dostupna je za iOS i Android.

Unaprijed postavljene postavke značajki za udobnost



Koristite unaprijed postavljene značajke za udobnost u WiZ aplikaciji i uživajte u rasporedu osvjetljenja koji najbolje odgovara vašem dnevnom (cirkadijanom) ritmu. WiZ će osigurati jaču dnevnu svjetlost kada vam je potrebna energija i usredotočenost, a zatim će neprimjetno prijeći na nježno toplo bijelo svjetlo koje će vam pomoći da se opustite i bolje spavate.

Pomoću rasporeda postavite automatsko upravljanje uređajem



Napravite raspored uključivanja/isključivanja uređaja prema svojim dnevnim aktivnostima i štedite energiju.

Praćenje potrošnje energije



Aplikacija WiZ bilježi koliko vaša rasvjeta troši energije. Provjerite tjedni ili dnevni utrošak i mudro planirajte raspored osvjetljenja kako biste optimizirali potrošnju energije u svom domu.

Prilagodljivi načini toplog i hladnog bijelog svjetla i zadani načini osvjetljenja



Na raspolaganju vam je široka lepeza od živog hladnog do nježnog toplog bijelog svjetla, ili jednostavne opcije zadanih načina osvjetljenja kao što je Foxus i Relax (fokusiranje i opuštanje), kojima ćete stvoriti najbolji ambijent za svoje aktivnosti.

Višestruka primjena i jednostavno postavljanje



Jednostavno priličepite na površinu po vlastitom odabiru – izloge, udubljene stropove, radno mjesto ili ispod vitrina i ormara. Osvjetljava i naglašava vaš namještaj.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: A60
- Utičnica: E27
- Tehnologija: Pametan Wi-Fi
- Vrste stakla: Prozirna
- Mogućnost prigušivanja: Bežično prigušivanje

Dimenzije žarulje

- Visina: 12,7 cm
- Masa: 0,055 kg
- Širina: 6 cm

Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 51 godina
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 50.000 sat(i)

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 300 stupnjevi
- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700-4000 K
- Kategorije boje svjetlosti: Prilagodljiva bijela
- Nominalni svjetlosni tok: 903 lm
- Vrijeme pokretanja: <0.5 s
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost

Razno

- Ugodno za oči: Da

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 42 mA
- Učinkovitost: 210 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8720169241435
- EOC: 872016924143501
- Naziv proizvoda: PHI WFB 60W A60 E27 827-40 TW EELA 1PF

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.48
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 4,3 W
- Ekvivalentna snaga: 60 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): A

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 12,7 cm

Nazivne vrijednosti

- Nazivni kut svjetlosnog snopa: 300 stupnjevi
- Procijenjeni vijek trajanja: 50.000 sat(i)
- Nazivni svjetlosni tok: 903 lm
- Nazivna snaga: 4.3 W

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 1901110
- Referenca za mjerenje toka: Sphere

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8720169241435
- Neto težina: 0,06 kg
- Bruto težina: 0,06 kg
- Visina: 15,5 cm
- Dužina: 8,5 cm
- Širina: 8,5 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929003714021



Datum izdavanja:
2024-09-06
Verzija: 0.323

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com