

# PHILIPS

Žarulja od 60 W  
A60 E27

LED

6500 K

806 lm

15.000 h



8720169253179



## Najmodernija LED žarulja za dom

Najmodernija LED žarulja koja pruža rješenje opće rasvjete za svakodnevne aktivnosti u zatvorenom prostoru. Odmah ćete ostvariti uštede energije i smanjiti učestalost zamjene žarulja, bez potrebe za kompromisom po pitanju kvalitete rasvjete.

### **Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje**

- Oblik i veličina slični su onima standardne žarulje

### **Odaberite održivo rješenje**

- Možete vjerovati onome što piše na Philips pakiranju.
- Ne sadrži živu

# Istaknute znač.

## Zamjenjuje standardnu žarulju



Zahvaljujući predivnom dizajnu i prepoznatljivom obliku, ova štedna

LED žarulja savršena je održiva zamjena za tradicionalne, iluminacijske žarulje.

## Bez UV i IR

U snopu svjetlosti nema infracrvenog zračenja, što znači da ne zrači toplina, a nema ni ultraljubičastog svjetla, što znači da tkanina i predmeti pod ovim svjetlom neće izbljediti.

## Ne sadrži živu



# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana

## Dimenzije žarulje

- Visina: 10,8 cm
- Širina: 6 cm

## Dizajn i završna obrada

- Materijal: Plastika

## Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 180 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 6500 K
- Nominalni svjetlosni tok: 806 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 865 | CCT of 6500K

## Razno

- Ugodno za oči: Ne

## Druge značajke

- Učinkovitost: 100 lm/W

## Podaci o ambalaži

- EAN: 8720169253179
- EOC: 872016925317900
- Naziv proizvoda: LED 60W A60 E27 CDL FR ND 1PF/6 DISC

## Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.54
- Napon: AC 220-240 V
- Snaga: 8 W
- Ekvivalentna snaga: 60 W

## Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 10,8 cm

## Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz

**Dimenzije i težina pakiranja**

- EAN/UPC – proizvod: 8720169253179
- Neto težina: 0,03 kg
- Bruto težina: 0,04 kg
- Visina: 13,8 cm
- Dužina: 6,2 cm
- Širina: 6,2 cm



Datum izdavanja:  
2025-01-22  
Verzija: 0.329

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)